



Na každodenné osvetlenie

LED trubica CorePro InstantFit HF T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 je rýchly a jednoduchý spôsob výmeny žiaroviek T5 s rýchlou dobou návratnosti. Tento produkt, navrhnutý s prvotriednou kompatibilitou predradníkov, je ideálny pre vaše každodenné osvetľovacie práce. S jednoduchou inštaláciou plug-and-play okamžite zlepšuje energetickú účinnosť a vydrží dlhšie ako bežný T5.

Výhody

- Jednoduchá, rýchla, plug and play modernizácia konvenčného svietidla T5
- Okamžitá úspora energie až 50%
- Dlhšia životnosť a kratší cyklus údržby

Vlastnosti

- Riešenie výmeny s dlhou životnosťou 15 000 hodín
- Až 60 % úspora energie
- Okamžité zapnutie, bez blikania či bzučania
- Povolí implementáciu HACCP, podporovanú certifikátom NSF na úrovni produktu
- Neobsahuje ortuť

Aplikácie

- Kancelária, škola
- Obchod
- Priemysel, sklad


LED trubica CorePro InstantFit HF T5

Versions



CorePro-LEDtube-HF-600mm

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

LED trubica CorePro InstantFit HF T5

Všeobecné informácie

Pätica	G5
Spínací cyklus	50 000
Nominálna životnosť	50 000 h

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	200 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Čas spustenia (nom.)	0,5 s
----------------------	-------

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	45 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	T5

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
-------------------------	---------------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K	830	1 000 lm
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K	840	1 050 lm
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K	865	1 050 lm
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K	830	2 800 lm
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K	840	3 000 lm
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K	865	3 000 lm
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3 700 lm
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3 900 lm
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3 900 lm
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K	830	2 300 lm
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K	840	2 500 lm
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K	865	2 500 lm
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3 700 lm
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3 900 lm
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3 900 lm









Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupná frekvencia	Spotreba	Order Code	Full Product Name	Vstupná frekvencia	Spotreba
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	30 K až 100 K Hz	7,1 W	29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	20 K až 140 K Hz	26,7 W
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	30 K až 100 K Hz	7,1 W	29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	30 K až 100 K Hz	17,1 W
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	30 K až 100 K Hz	7,1 W	29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	30 K až 100 K Hz	17,1 W
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	30 K až 100 K Hz	20,5 W	29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	30 K až 100 K Hz	17,1 W
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	30 K až 100 K Hz	20,5 W	29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	30 K až 60 K Hz	26,7 W
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	30 K až 100 K Hz	20,5 W	29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	30 K až 60 K Hz	26,7 W
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	20 K až 140 K Hz	26,7 W	29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	30 K až 60 K Hz	26,7 W
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	20 K až 140 K Hz	26,7 W				

Schválenie a použitie

LED trubica CorePro InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1	
			000 h
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh	
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh	
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh	
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh	
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh	
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh	
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh	
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh	
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh	
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh	
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh	
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh	
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh	
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh	
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh	



LED trubica CorePro InstantFit HF T5

