



Αυτόνομο στεγανό φωτιστικό έκτακτης ανάγκης, συμβατό με διάρκεια λειτουργίας 3 ωρών

Στεγανό φωτιστικό ασφαλείας

Η ασφάλεια είναι σημαντική για τους ιδιοκτήτες κτιρίων, και ως εκ τούτου η ύπαρξη του κατάλληλου φωτισμού έκτακτης ανάγκης είναι μια σημαντική ανησυχία για αυτούς. Τα στεγανά φωτιστικά ασφαλείας EM153C και EM154C προσφέρουν μια εύκολη λύση για αυτόνομο φωτισμό ασφαλείας, με λειτουργία συνεχούς/μη συνεχούς φωτισμού επιλογής του πελάτη. Η μπαταρία λιθίου (LiFePO4) έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα προϊόντα με βάση το νικέλιο, καθώς έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερες συμπεριφορές εκφόρτισης, παράγεται με πιο φιλικό προς την ευημερία τρόπο και μπορεί να ανακυκλωθεί.

Οφέλη

- Πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα για φωτιστικά έκτακτης ανάγκης.
- Η μπαταρία λιθίου παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χαμηλή αυτοεκφόρτιση και ανοχή υψηλής θερμοκρασίας.
- Φιλική προς το περιβάλλον λύση έναντι προϊόντων με βάση το νικέλιο, καθώς η μπαταρία μπορεί να ανακυκλωθεί.

Χαρακτηριστικά

- Φωτισμός ασφαλείας συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας
- Φωτισμός έκτακτης ανάγκης διάρκειας 3 ωρών
- Επιλογές μη αυτόματου και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
- IP65

Στεγανό φωτιστικό ασφαλείας

Εφαρμογή


- Φωτισμός σήμανσης εξόδου και ασφαλείας
- Γραφεία
- Καταστήματα
- Χώροι φιλοξενίας
- Χώροι παραγωγής

Versions



Emergency Bulkhead_EM153C SPP02

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Στεγανό φωτιστικό ασφαλείας

Γενικές πληροφορίες

Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Κωδικός σειράς λαμπήρων	-
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	6500 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	50 lm/W
Φωτεινή ροή	150 lm
Τύπος οπτικού συστήματος	-
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0,77

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	4 W
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Ενσωματωμένος έλεγχος	-
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	-
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK06
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης	175 lm
Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)	3 h

Έγκριση και Εφαρμογή

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+5 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	-

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα	0.33
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-5%

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	Μονάδα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, διάρκεια 3 ώρες, επαγγελματική έκδοση
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση

