

Bulkhead-turvavalaisin

10656089



Bulkhead-turvavalaisin kolmen tunnin akulla

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Bulkhead-turvavalaisimet EM153C ja EM154C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen. Turvavalaistuksen voi asettaa joko jatkuvasti päällä olevaksi tai automaattisesti syttyväksi, mikä antaa asiakkaille valinnanvaraa. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja nikkelpohjaisiin tuotteisiin verrattuna, sillä sen käyttöikä on pidempi, se purkautuu paremmin, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelpohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.

Applications

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot

- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus

Ominaisuudet

- Automaattinen sekä aina päällä oleva turvavalaistus
- Turvavalaisin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen ja itsetestaus
- IP65

Versions




Emergency
Bulkhead_EM153C SPP02





Emergency
Bulkhead_EM154C SPP

Mittapiirros



EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65



EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65

Yleistä tietoa

Lampputuoteperheen koodi	-
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Integroitu ohjaus	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Optiikan suojan tyyppi	-

Hätätilakäyttö

Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	-
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Kromaattisuus alussa	0.33

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	Valovirta	Valotehokkuus (nimellinen)
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	6,82	1 587 lm	176 lm/W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	6,82	1 587 lm	176 lm/W

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta	Turvavalaistus
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	175 lm	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	175 lm	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	1 587 lm	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	1 587 lm	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5...+40 °C
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	+5...+40 °C
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5...+45 °C
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5...+45 °C