



Bulkhead- turvavalaisin kolmen tunnin akulla

Bulkhead-turvavalaisin

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Bulkhead-turvavalaisimet EM153C ja EM154C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen. Turvavalaistuksen voi asettaa joko jatkuvasti päällä olevaksi tai automaattisesti syttyväksi, mikä antaa asiakkaille valinnanvaraa. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja nikkelipohjaisiin tuotteisiin verrattuna, sillä sen käyttöikä on pidempi, se purkautuu paremmin, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelipohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.

Ominaisuudet

- Automaattinen sekä aina päällä oleva turvavalaistus
- Turvavalaisin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen ja itsetestaus
- IP65

Käyttökohteet

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus


Bulkhead-turvavalaisin

Versions



Emergency Bulkhead_EM154C SPP

Mittapiirros



Bulkhead-turvavalaisin

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Lampputuoteperheen koodi	-
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Integroitu ohjaus	-
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	-
Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP65
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Turvalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Kromaattisuus alussa	0.33
Valovirran toleranssi	+/-5%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus	
			Valovirta	(ULR)
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	50 lm/W	150 lm	0,77
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	50 lm/W	150 lm	0,77
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio	175 lm
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio	175 lm

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio	1 587 lm
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio	1 587 lm

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5...+40 °C
912401483510	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	+5...+40 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5...+45 °C
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5...+45 °C

