

Paratia di emergenza

10656089



Paratia con 3 ore di illuminazione di emergenza autonoma

La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. Le paratie di emergenza EM153C ed EM154C offrono una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, con modalità luce d'emergenza con modalità sempre acceso EL-M e solo emergenza EL-N, lasciando la scelta ai clienti. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel, in quanto ha una durata maggiore, migliori comportamenti di scarica, è prodotta in modo più rispettoso della salute e può essere riciclata.

Vantaggi

- Soddisfa gli standard europei relativi agli apparecchi d'illuminazione di emergenza.
- La batteria a litio fornisce una maggiore durata maggiore e una tolleranza alle alte temperature.
- Soluzione a basso impatto ambientale rispetto a prodotti al nichel poiché la batteria può essere riciclata.

Applications

- Uscita ed emergenza
- Uffici
- Vendita al dettaglio
- Hotel, ristoranti e bar
- Produzione

Caratteristiche

- Luce d'emergenza con modalità sempre acceso EL-M o solo emergenza EL-N

- 3 ore di illuminazione di emergenza
- Opzioni manuale e autotest
- IP65

Versions


Emergency
Bulkhead_EM153C SPP02





Emergency
Bulkhead_EM154C SPP



Disegno tecnico



EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65



EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65

Informazioni generali

Codice famiglia lampada	-
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	No

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica	-

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Controllo integrato	-

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento e una gestione termica	Bianco IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Tipo copertura ottica	-

Funzionamento di emergenza

Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)	3 ore
Emergenza centralizzata	No

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	-
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-5%
Cromaticità iniziale	0.33

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	Flusso luminoso	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	6,82	1.587 lm	176 lm/W
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	6,82	1.587 lm	176 lm/W

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	4 W
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti meccanici
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	IK06
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Flusso in emergenza	Illuminazione di emergenza
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	175 lm	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	175 lm	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	1.587 lm	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	1.587 lm	Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	Da +5 a +40 °C
79895600	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	Da +5 a +40 °C
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	Da +5 a +45 °C
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	Da +5 a +45 °C