

Núdzové svietidlo

10656089



Samostatné robustné núdzové svietidlo s požadovanou výdržou 3 hodiny

Bezpečnosť je pre majiteľov budov dôležitá, a preto je pre nich dôležité mať správne núdzové osvetlenie. Núdzové svietidlá EM153C a EM154C ponúkajú jednoduché riešenie pre samostatné núdzové osvetlenie s udržiavaným/neudržiavaným režimom, ktoré ponecháva voľbu na zákazníkovi. Lítiová batéria (LiFePO₄) má oproti výrobkom na báze niklu mnoho výhod, pretože má dlhšiu životnosť, lepšie sa vybíja, vyrába sa šetrnejším spôsobom a je možné ju recyklovať.

Výhody

- Spĺňa európske normy pre svietidlá núdzového osvetlenia.
- Typ lítiovej batérie poskytuje dlhšiu životnosť, nízke samovybíjanie a toleranciu vysokej teploty.
- Riešenie, ktoré nepoškodzuje životné prostredie na rozdiel od výrobkov založených na nikle, keďže batérie možno recyklovať.

Applications

- Východy a núdzové osvetlenie
- Kancelárie

- Obchod
- Gastro zariadenia
- Výroba;

Vlastnosti

- Udržiavané a neudržiavané núdzové osvetlenie
- Núdzové osvetlenie s výdržou 3 hodiny
- Možnosti manuálneho a autotestu
- IP65

Versions




Emergency
Bulkhead_EM153C SPP02





Emergency
Bulkhead_EM154C SPP

Rozmerový obrázok



EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65



EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja	-
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Servisná značka	Nie

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	6500 K
Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky	-

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Vstavané riadenie	-

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Krytie IP	IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody]
Typ optického krytu	-

Núdzová prevádzka

Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	3 h
Centrálna núdzová prevádzka	Nie

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	-
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-5%
Počiatočná chromatickosť	0.33

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Pomer svetla vyžarovaného nahor	Svetelný tok	Merný výkon (menovitý) (nom.)
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	0,77	150 lm	50 lm/W
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	6,82	1 587 lm	176 lm/W
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	6,82	1 587 lm	176 lm/W

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzový svetelný tok	Núdzové osvetlenie
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	175 lm	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	1 587 lm	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	1 587 lm	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt
79894900	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	+5 až +40 °C
79896300	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	+5 až +45 °C
79897000	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	+5 až +45 °C