



Автономний аварійний світильник спеціального виконання з 3-годинним освітленням

Аварійний світильник спеціального виконання

Безпека важлива для власників будівель, тому вони серйозно підходять до вибору належного аварійного освітлення. Аварійний світильник спеціального виконання EM153C і EM154C чудово підходить для автономного аварійного освітлення з живленням від електромережі й без нього, на вибір замовника. Літійова батарея (LiFePO₄) має багато переваг перед виробами на основі нікелю, оскільки вона має довший термін служби, краще розряджається, виготовляється безпечнішим способом і може бути перероблена.

Переваги

- Відповідає європейським стандартам для світильників аварійного освітлення.
- Тип літійової батареї забезпечує довший термін служби, низький саморозряд і стійкість до високих температур.
- Безпечніше для довкілля рішення порівняно з продуктами на основі нікелю, оскільки батарею можна переробляти.

Характеристики

- Аварійне освітлення з живленням від електромережі й без нього
- Аварійне освітлення: 3 години
- Варіанти ручного та самоперевірки
- IP65

Аварійний світильник спеціального виконання

Застосування


- Освітлення виходу й аварійне освітлення
- Офіси
- Крамниці
- Готелі
- Виробництво

Версії



Emergency Bulkhead_EM153C SPP02

Розміри



Аварійний світильник спеціального виконання

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Код сімейства ламп	-
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Hi
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	6500 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	-
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	220-240 V
Частота мережі	50 Hz
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Вбудований контроль	-
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	-
Колір корпусу	Білий
Код захисту від проникнення	IP65
Робота в аварійному режимі	
Центральне аварійне освітлення	Hi
Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	3 година (-н)
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	-
Випробування на займання	-
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	0.33
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-5%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловіддача		Коефіцієнт висхідної світловіддачі
		(номінальна) (ном.)	Світловий потік	
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	50 lm/W	150 lm	0,77
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	176 lm/W	1 587 lm	6,82

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	4 W
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	10 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	10 W

Механічні деталі й корпус

Аварійний світильник спеціального виконання

Order Code	Full Product Name	Код захисту від механічного впливу
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	IK06
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	IK08

Order Code	Full Product Name	Код захисту від механічного впливу
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	IK08

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	175 lm
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	1 587 lm

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	1 587 lm

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
912401483509	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	від +5 °C до +40 °C

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
912401483511	EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	від +5 °C до +45 °C
912401483512	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	від +5 °C до +45 °C

