



Selvstændige 3 timers compatible udgangsskilte

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Udgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning, som er fuldt ud i overensstemmelse med de europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Symboler, sæt til indbygget montering samt sæt til ophængning fås som tilbehør.

Fordele

- Opfylder europæiske standarder for nødbelysningsarmaturer.
- Lithiumbaseret batteritype giver længere levetid, lav selvafladning og høj temperaturløselighed.
- Miljøvenlig løsning sammenlignet med nikkelbaserede produkter, da batteriet kan genbruges.

Applications

- Udgangs- og nødbelysning
- Kontorer
- Detailhandel
- Hoteller og restauranter
- Produktion

Funktioner

- 3 timers nødbelysning
- Ekstraudstyr til manuel og selvtest

- Op til 30 m synsafstand, luminans højere end 20 cd/m²
- Kontinuerlig/ikke-kontinuerlig nødbelysning
- Forsænket sæt og ophængssæt fås som tilbehør

Versions





Emergency Slim Exit Sign
EM155C SPP



Emergency Exit Sign EM159C
SPP01

Målskitse



EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

Oplysninger om produktet



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET02



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all
legends



Emergency Slim Exit Sign all legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Generelle oplysninger

Kode for lampeserie	-
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Nej

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Optiktype	-

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Indbygget lysstyringssystem	-

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Optikafskærmningstype	-

Nøddrift

Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t
Centraliseret nødbelysning	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	-
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Flimmerværdi (PstLM)	1
Omgivelsestemperaturområde	+5 til +45 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-5%
-------------------	-------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Opadrettet lysudbytte-grad	Lysstrøm	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W	>80
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W	>80
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	-	85 lm	32 lm/W	≥80
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	34,8	23 lm	22 lm/W	>80
912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	-	23 lm	22 lm/W	≥80

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	4 W
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	3 W

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm	Nødbelysning
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	85 lm	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	85 lm	Basisversion til tre timers nødbelysning
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	85 lm	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	23 lm	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	23 lm	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0.33
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0.33
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	(0.316, 0.332) SDCM<5
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0.33
912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	(0.316, 0.332) SDCM<5