



Eigenständige, 3 Stunden konforme Ausgangsbeschilderung

Sicherheit ist für Gebäudeeigentümer wichtig, und daher ist eine angemessene Notbeleuchtung ein wichtiges Anliegen für sie. Die Ausgangsbeschilderungen EM155C und EM159C bieten eine einfache Lösung für eine eigenständige Notfallbeleuchtung, die vollständig den europäischen Vorschriften entspricht. Die Lithiumbatterie (LiFePO₄) hat viele Vorteile gegenüber nickelbasierten Produkten, denn sie hat eine längere Lebensdauer, ein besseres Entladeverhalten, wird umweltfreundlicher hergestellt und kann recycelt werden. Legenden, Montage-Kits und Hängeadapter sind als Zubehör erhältlich.

Vorteile

- Entspricht Europäischen Standards für Notfallbeleuchtungen.
- Der Batterietyp auf Lithiumbasis bietet eine längere Lebensdauer, geringe Selbstentladung und hohe Temperaturtoleranz.
- Umweltfreundlichere Lösung als auf Nickel basierende Produkte, da die Batterie dem Recycling zugeführt werden kann.

Applications

- Ausgang und Notausgang
- Büros

Versions




Emergency Slim Exit Sign
EM155C SPP




Emergency Exit Sign EM159C
SPP01

Abmessungsskizzen



EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH



EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Produktdetails



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET02



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET01

- Einzelhandel
- Hotel- und Gastgewerbe
- Produktionsstätten

Merkmale

- 3 Stunden Notbeleuchtung
- Manuelle und Selbsttest-Optionen
- Bis zu 30 m Betrachtungsabstand, Leuchtdichte höher als 20cd/m²
- Dauerhafte/nicht dauerhafte Notfallbeleuchtung
- Einbau- und Abhänge-Kits als Zubehör erhältlich



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all
legends



Emergency Slim Exit Sign all
legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Allgemeine Informationen

Lampenfamiliencode	-
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Nein

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Optik	-

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Lichtregelung	-

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
Typ optische Abdeckung	-

Notfallbetrieb

Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung 3 Stunde(n)
(bei voller Ladung)

Zentrale Notbeleuchtung Nein

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest -
Entflammbarkeitszeichen -
CE-Zeichen Ja
ENEC-Zeichen -
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß
EN 61000-3-3 1
Umgebungstemperaturbereich +5 bis +45 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz +/-5%

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nach oben gerichtete Lichtstromrate	Lichtstrom	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabein- dex (CRI)
8718699798994	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0.01	85 lm	32 lm/W	>80
8718699799007	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0.01	85 lm	32 lm/W	>80
8719514880672	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	-	85 lm	32 lm/W	≥80
8718699799045	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	34.8	23 lm	22 lm/W	>80
8719514880665	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	-	23 lm	22 lm/W	≥80

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8718699798994	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
8718699799007	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W
8719514880672	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	4 W
8718699799045	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
8719514880665	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	3 W

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom	Notbeleuchtung
8718699798994	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	85 lm	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
8718699799007	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	85 lm	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion
8719514880672	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	85 lm	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
8718699799045	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	23 lm	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
8719514880665	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	23 lm	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8718699798994	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0.33
8718699799007	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0.33
8719514880672	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	(0.316, 0.332) SDCM<5
8718699799045	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0.33
8719514880665	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	(0.316, 0.332) SDCM<5