



Poistumistieopasteet, joissa kolme tuntia kestävä akku

Turvavalaistus on olennainen osa rakennusten turvallisuutta. Poistumistieopasteet EM155C ja EM159C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja verrattuna nikkelipohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi ja sen purkautumisominaisuudet ovat paremmat. Lisäksi se on valmistettu ympäristöystävällisemmällä tavalla ja voidaan kierrättää. Opastetekstit, upotusasennussarja ja ripustussarja ovat saatavilla lisävarusteina.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi kuin nikkelipohjaiset tuotteet, akku voidaan kierrättää.

Applications

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuustilat
- Turvavalaistus

Ominaisuudet

- Turvavalaistus, 3 tunnin akku
- Manuaalinen testaus ja itsetestaus
- Katseluetaisyys jopa 30 m, luminanssi yli 20 cd/m²

Versions




Emergency Slim Exit Sign
EM155C SPP




Emergency Exit Sign EM159C
SPP01

Mittapiirros



EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH



EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Tuotetiedot



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET02



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all
legends



Emergency Slim Exit Sign all legends



Emergency Exit Sign EM159C DET01

Yleistä tietoa

Lampputuoteperheen koodi	-
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Integroitu ohjaus	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK03 [0.3 J]
Optiikan suojan tyyppi	-

Hätätilakäyttö

Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	-
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Kromaattisuus alussa	0.33

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	Valovirta	Valotehokkuus (nimellinen)
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	34,8	23 lm	22 lm/W

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta	Turvavalaistus
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	85 lm	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	85 lm	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	23 lm	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio