



Poistumistieopasteet, joissa kolme tuntia kestävä akku

Poistumistieopaste

Turvavalaistus on olennainen osa rakennusten turvallisuutta. Poistumistieopasteet EM155C ja EM159C tarjoavat helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO₄) on monia etuja verrattuna nikkelpohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi ja sen purkautumisominaisuudet ovat paremmat. Lisäksi se on valmistettu ympäristöystävällisemmällä tavalla ja voidaan kierrättää. Opastetekstit, upotusasennussarja ja ripustussarja ovat saatavilla lisävarusteina.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi kuin nikkelpohjaiset tuotteet, akku voidaan kierrättää.



Ominaisuudet

- Turvavalaistus, 3 tunnin akku
- Manuaalinen testaus ja itsetestaus
- Katseluetäisyys jopa 30 m, luminanssi yli 20 cd/m²
- Jatkuvasti päällä oleva sekä automaattisesti päälle kytkeytyvä turvavalaistus
- Lisävarusteena saatavilla upotettava- ja ripustusasennussarjat

Käyttökohteet

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuustilat
- Turvavalaistus

Mittapiirros



Tuotetiedot



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all
legends

Tuotetiedot



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Lampputuoteperheen koodi	-
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Integroitu ohjaus	-
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	-
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokan koodi	IP20
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Turvalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	-
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Kromaattisuus alussa	0.33
Valovirran toleranssi	+/-5%

Valaistuksen tekniset tiedot

		Valotehokkuus	Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus	
Order Code	Full Product Name	(nimellinen)	Valovirta	(ULR)
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio	85 lm
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio	85 lm

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen valovirta
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio	23 lm
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio	23 lm

