

Exit Sign

10667535



Önálló, 3 órás üzemidejű kijáratjelek

A biztonság fontos az épülettulajdonosok számára, ezért a megfelelő vészvilágítás biztosítása komoly gondot jelent számukra. Az EM155C és EM159C kijáratí táblák egyszerű megoldást kínálnak az önálló vészvilágításhoz, amely teljes mértékben megfelel az európai előírásoknak. A lítium akkumulátor (LiFePO₄) számos előnnyel rendelkezik a nikkel alapú termékekkel szemben, mivel hosszabb az élettartama, jobb a kisülési viselkedése, jólétbarátabb módon gyártják és újrahasznosítható. A feliratok, valamint a süllyesztett, illetve a függesztett felszereléshez tartozó szerelőkészlet tartozékként kapható.

Előnyök

- Teljesíti a vészvilágítási lámpatestekre vonatkozó európai szabványok előírásait.
- A lítium alapú akkumulátortípus hosszabb élettartamot, alacsony önkisülést és magas hőmérséklettűrést biztosít.
- Jólétbarát megoldás a nikkel alapú termékekkel szemben, mivel az akkumulátor újrahasznosítható.

Applications

- Kijárat- és vészhelyzeti világítás
- Irodák
- Üzletek
- Vendéglátás
- Gyártás

Szolgáltatások

- 3 órás vészvilágítás
- Kézi teszt és önteszt

Versions




Emergency Slim Exit Sign
EM155C SPP




Emergency Exit Sign EM159C
SPP01

Méretezett rajza



EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH



EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Termék részletei



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET02



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all
legends



Emergency Slim Exit Sign all legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Általános információ

Lámpacsatlád kódja	-
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervíz címke	Nem

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	6500 K
Az optika típusa	-

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Beépített vezérlés	-

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03 [0,3 J]
Optikai búra típusa	-

Vészhelyzeti működés

A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)	3 h
Központi vészvilágítás	Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	-
Gyúlékonysági jelzés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Villogás (PstLM)	1
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+5 – +45 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-5%
---------------------	-------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Felfelé irányuló fényhárnyados	Fényáram	Fényhasznosítás (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W	>80
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W	>80
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	34,8	23 lm	22 lm/W	>80
88066500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	-	23 lm	22 lm/W	≥80

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
88066500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	3 W

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti fényáram	Vészvilágítás
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	85 lm	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	85 lm	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	23 lm	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
88066500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	23 lm	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0.33
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0.33
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0.33
88066500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	(0.316, 0.332) SDCM<5

