



# Önálló, 3 órás üzemidejű kijáratjelek

## Exit Sign

A biztonság fontos az épülettulajdonosok számára, ezért a megfelelő vészvilágítás biztosítása komoly gondot jelent számukra. Az EM155C és EM159C kijáratí táblák egyszerű megoldást kínálnak az önálló vészvilágításhoz, amely teljes mértékben megfelel az európai előírásoknak. A lítium akkumulátor (LiFePO<sub>4</sub>) számos előnnyel rendelkezik a nikkel alapú termékekkel szemben, mivel hosszabb az élettartama, jobb a kisülési viselkedése, jólétbarátabb módon gyártják és újrahasznosítható. A feliratok, valamint a süllyesztett, illetve a függesztett felszereléshez tartozó szerelőkészlet tartozékként kapható.

### Előnyök

- Teljesíti a vészvilágítási lámpatestekre vonatkozó európai szabványok előírásait.
- A lítium alapú akkumulátortípus hosszabb élettartamot, alacsony önkisülést és magas hőmérséklettűrést biztosít.
- Jólétbarát megoldás a nikkel alapú termékekkel szemben, mivel az akkumulátor újrahasznosítható.

### Szolgáltatások



- 3 órás vészvilágítás
- Kézi teszt és önteszt
- Akár 30 m látótávolság, 20 cd/m<sup>2</sup>-nél magasabb fénysűrűség
- Készenléti/nem készenléti üzemű vészvilágítás
- Süllyesztett készlet és felfüggesztő készletek tartozékként kaphatók

### Alkalmazás

- Kijárat- és vészhelyzeti világítás
- Irodák
- Üzletek
- Vendéglátás
- Gyártás

## Exit Sign

### Méretezett rajza



### Termék részletei



Emergency Slim Exit Sign EM155C  
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C  
DET01



Emergency Exit Sign EM159C  
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all  
legends



Emergency Exit Sign EM159C  
DET01

| Általános információ                                                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Előtét mellékelve                                                    | Igen                   |
| Lámpacsalád kódja                                                    | -                      |
| Előtét egységek száma                                                | 1 egység               |
| Technikai adatok                                                     |                        |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges)                                 | 6500 K                 |
| Színvisszaadási index (CRI)                                          | >80                    |
| Az optika típusa                                                     | -                      |
| Működtetés és elektronika                                            |                        |
| IEC védelmi osztály                                                  | II. biztonsági osztály |
| Bemeneti feszültség                                                  | 220-240 V              |
| Hálózati frekvencia                                                  | 50 Hz                  |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas                                      | Nem alkalmazható       |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás                                      |                        |
| Szabályozható                                                        | Nem                    |
| Beépített vezérlés                                                   | -                      |
| Maximális szabályozási szint                                         | Nem alkalmazható       |
| Mechanika és tokozás                                                 |                        |
| Optikai búra típusa                                                  | -                      |
| Ház színe                                                            | Fehér                  |
| Mech. behatások elleni védelem kódja                                 | IK03                   |
| Por és víz elleni védelem kódja                                      | IP20                   |
| Vészhelyzeti működés                                                 |                        |
| Központi vészvilágítás                                               | Nem                    |
| A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban) | 3 h                    |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek                                 |                        |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány                                     | +5 – +45 °C            |
| CE jelölés                                                           | Igen                   |
| ENEC jel                                                             | -                      |
| Gyúlékonysági jelzés                                                 | -                      |
| Izzóhuzalos teszt                                                    | -                      |
| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)                   |                        |
| Kezdeti színérték                                                    | 0.33                   |
| Fényáram-tolerancia                                                  | +/-5%                  |

Technikai adatok

| Order Code | Full Product Name                     | Fényhasznosítás       |          | Felfelé irányuló |  |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|--|
|            |                                       | (névleges) (névleges) | Fényáram | fényhányados     |  |
| 79899400   | EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH | 32 lm/W               | 85 lm    | 0,01             |  |
| 79900700   | EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH | 32 lm/W               | 85 lm    | 0,01             |  |
| 79904500   | EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH   | 22 lm/W               | 23 lm    | 34,8             |  |
| 79905200   | EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH   | 22 lm/W               | 23 lm    | 34,8             |  |

Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name                     | Teljesítményfelvétel |
|------------|---------------------------------------|----------------------|
| 79899400   | EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH | 4 W                  |
| 79900700   | EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH | 4 W                  |

| Order Code | Full Product Name                   | Teljesítményfelvétel |
|------------|-------------------------------------|----------------------|
| 79904500   | EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH | 3 W                  |
| 79905200   | EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH | 3 W                  |

Vészhelyzeti működés

| Order Code | Full Product Name                        | Vészvilágítás                                     | Vészhelyzeti fényáram |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 79899400   | EM155C SLIM WL EXIT SIGN<br>M3 ELP UP WH | Vészvilágítás, 3 órás<br>időtartam, Pro változat  | 85 lm                 |
| 79900700   | EM155C SLIM WL EXIT SIGN<br>M3 ELB UP WH | Vészvilágítás, 3 órás<br>időtartam, alap változat | 85 lm                 |

| Order Code | Full Product Name                      | Vészvilágítás                                     | Vészhelyzeti fényáram |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 79904500   | EM159C WL/CM EXIT SIGN<br>M3 ELP UP WH | Vészvilágítás, 3 órás<br>időtartam, Pro változat  | 23 lm                 |
| 79905200   | EM159C WL/CM EXIT SIGN<br>M3 ELB UP WH | Vészvilágítás, 3 órás<br>időtartam, alap változat | 23 lm                 |

