



Frittstående 3-timers utgangsskilt

Utgang-skilt

Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Utgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyr en enkel løsning for frittstående nødbelysning, som er fullstendig i samsvar med europeiske forskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO₄) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres. Symboler, innfelt monteringssett samt opphengssett er tilgjengelig som tilbehør.

Fordeler

- Oppfyller europeiske standarder for nødlysarmaturer.
- Litiumbasert batteritype gir lengre levetid, lav selvutlading og høy temperaturløstoleranse.
- Miljøvennlig løsning i forhold til nikkelbaserte produkter ettersom batteriet kan resirkuleres.



Funksjoner

- 3 timer nødlys
- Manuelt tilbehør og selvtesttilbehør
- Opptil 30 m synsavstand, lysstyrke høyere enn 20 cd/m²
- Opprettholdt / ikke opprettholdt nødlys
- Innfelt sett og opphengssett tilgjengelig som tilbehør

Søknad

- Utgangsbelysning og nødlys
- Kontorer
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Produksjon

Målskisse



Produkt detaljer



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all
legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lampefamiliekode	-
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	-
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Ikke relevant
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Innebygd styring	-
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	-
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK03
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+5 til +45 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	-
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	0.33
Lysstrømtoleranse	+/-5%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)	Oppover	
		(Nom)	Lysytelse	lyseffektforhold
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

Nøddrift

Utgang-skilt

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødløstlyselse
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon	85 lm
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	85 lm

Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødløstlyselse
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon	23 lm
912401483520	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	23 lm

