



Semne de ieșire conforme, autonome timp de 3 ore

Semn de ieșire

Siguranța este importantă pentru proprietarii de clădiri și, prin urmare, un iluminat de urgență adecvat este o preocupare majoră pentru aceștia. Semnele de ieșire EM155C și EM159C oferă o soluție ușoară pentru iluminatul de urgență autonom, în deplină conformitate cu reglementările europene. Bateria cu litiu (LiFePO₄) are numeroase avantaje spre deosebire de produsele pe bază de nichel, deoarece are o durată mai lungă de viață și un comportament mai bun la descărcare, este produsă într-un mod mai economic și poate fi reciclată. Simbolurile, kitul pentru montare încastrată, precum și kitul de suspensie sunt disponibile ca accesorii.

Beneficii

- Satisface standardele europene pentru aparatele de iluminat de urgență.
- Tipul de baterie pe bază de litiu oferă o durată de viață mai lungă, autodescărcare scăzută și toleranță la temperaturi ridicate.
- Soluție favorabilă bunăstării față de produsele pe bază de nichel, deoarece bateria poate fi reciclată.

Caracteristici

- Iluminat de urgență de 3 ore
- Opțiuni de testare manuală și autotestare
- Distanță de vizualizare de până la 30 m, luminanță mai mare de 20cd/m²
- Iluminat de urgență menținut/nemenținut
- Kit încastrat și kituri de suspensie disponibile ca accesorii

Semn de ieșire

Cerere



- Ieșire și Urgență
- Birouri
- Retail
- Industria hotelieră
- Producție

Versions



Emergency Exit Sign EM159C SPP01

Cote



Detalii produs



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET02



Emergency Slim Exit Sign EM155C
DET01

Semn de ieşire

Detalii produs



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all legends



Emergency Slim Exit Sign all
legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Informații generale	
Balast inclus	Da
Cod familie lămpi	-
Număr de unități de echipament	1 unitate
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Tip de sistem optic	-
Funcționare și sistem electric	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Comandă încorporată	-
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Sistem mecanic și carcasă	
Tip capac optic/lentilă	-
Culoare carcasă	Alb
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20
Funcționare de urgență	
Central de urgență	Nu
Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)	3 ore
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la +5 până la +45 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	-
Test de incandescență	-
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Cromatică inițială	0.33
Toleranță flux luminos	+/-5%

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Randament luminos (nominal) (nom.)	Randament luminos orientat	
			Flux luminos	în sus
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	32 lm/W	85 lm	0,01
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	22 lm/W	23 lm	34,8

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W

Semn de ieşire

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	3 W

Funcţionare de urgenţă

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgenţă	Flux de urgenţă
79899400	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro	85 lm
79900700	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune de bază	85 lm

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgenţă	Flux de urgenţă
79904500	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro	23 lm
79905200	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune de bază	23 lm

