

Nödutgångsskylt

10667535



Fristående tre timmars belysning för nödutgångsskyltar

Säkerhet är viktigt för fastighetsägare och därför är det viktigt för dem att ha rätt nödbelysning installerad. Nödutgångsskyltarna EM155C och EM159C är en enkel lösning för fristående nödbelysning som överensstämmer med europeiska föreskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har många fördelar jämfört med nickelbaserade produkter, eftersom det har en längre livslängd, bättre urladdningsbeteende, produceras på ett mer välfärdsvänligt sätt och kan återvinnas. Alternativa tillbehör för symboler, infällt samt upphängt montage.

Fördelar

- Uppfyller europeiska standarder för nödbelysningsarmaturer.
- Litiumbaserade batterityper ger längre livslängd, låg självurladdning och hög temperaturlöslans.
- Hållbar lösning jämfört med nickelbaserade produkter eftersom batteriet kan återvinnas.

Applications

- Utgång och nödsituation
- Kontor
- Butiker
- Hotell och restaurang
- Tillverkning

Funktioner

- Tre timmars nödbelysning
- Alternativ för manuellt- och självtest

- Upp till 30 m siktavstånd, luminans högre än 20cd/m²
- Underhållen/ej underhållen nödbelysning
- Tillbehör för infällt eller upphängt montage finns som tillval

Versions





Emergency Slim Exit Sign
EM155C SPP



Emergency Exit Sign EM159C
SPP01

Måttskiss



EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

Produktinformation



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET02



Emergency Slim Exit Sign
EM155C DET01



Emergency Exit Sign EM159C
DET02



Emergency Exit Sign all
legends



Emergency Slim Exit Sign all legends



Emergency Exit Sign EM159C
DET01

Allmän information

Lampfamiljskod	-
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Nej

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Optiktyp	-

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar
Inbyggd styrning	-

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0.3 J]
Typ av optisk kåpa	-

Nöddrift

Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)	3 h
Central nödbelysning	Nej

Användning och godkännande

Glödtrådstest	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Flimmervärde (PstLM)	1
Omgivningstemperatur	+5 till +45 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-5%
------------------------	-------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Uppåtriktat ljusflödesförhållande	Ljusflöde	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningssindex
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W	>80
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0,01	85 lm	32 lm/W	>80
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	-	85 lm	32 lm/W	≥80
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	34,8	23 lm	22 lm/W	>80
912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	-	23 lm	22 lm/W	≥80

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	4 W
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	4 W
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	4 W
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	3 W
912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	3 W

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Nödbelysning
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	85 lm	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	85 lm	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	85 lm	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	23 lm	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	23 lm	Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
912401483514	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0.33
912401483515	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	0.33
912401483640	EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	(0.316, 0.332) SDCM<5
912401483519	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	0.33
912401483639	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH	(0.316, 0.332) SDCM<5