

Kahden spotin turvavalaisin

10667542



Kahden spotin turvavalaisin kolmen tunnin akulla

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Kahden spotin EM164C-turvavalaistin on helppo ratkaisu itsenäiseen, automaattisesti syttyvään turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja nikkelipohjaisiin tuotteisiin verrattuna, sillä sen käyttöikä on pidempi, se purkautuu paremmin, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelipohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.

Applications

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot

- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus

Ominaisuudet


- Automaattisesti syttyvä turvavalaistus
- Turvavalaisin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen testausvaihtoehto
- IP65

Versions



Emergency
TwinSpot_EM164C_SPP

Mittapiirros



EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Tuotetiedot



Emergency
TwinSpot_EM164C_DET

Yleistä tietoa

Lampputuoteperheen koodi	-
Liitännälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitännälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	3,71
Valovirta	1 000 lm
Värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen)	135 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	9 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Integroitu ohjaus	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK07 [2 J Vahvistettu]
Optiikan suojan tyyppi	-

Hätätilakäyttö

Turvavalaistuksen valovirta	1 000 lm
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistus	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	-
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Kromaattisuus alussa	0.33

