



Spottivalaisin turvavalaitukseen kolmen tunnin akulla

Turvavalaitus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. EM150B-turvavalaisinspotti on helppo ratkaisu itsenäiseen turvavalaitukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja verrattuna nikkelipohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi, sen purkautuminen on parempi, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää. Tuotteen mukana toimitetaan kaksi vaihdettavaa linssiä keilakulman säätämiseksi sovelluksen mukaan.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelipohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.

Applications

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot

- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus

Ominaisuudet


- Kaksi vaihdettavaa linssioptiikkaa: käytävät ja avoimet alueet
- Automaattisesti syttyvä turvavalaitus
- Turvavalaisin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen ja itsetestaus

Versions

EM150B Emergency spot



Mittapiirros



EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Yleistä tietoa

Lampputuoteperheen koodi	-
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0,96
Valovirta	135 lm
Väriämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen)	130 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Avoimen alueen optiikka tai käytäväoptiikka

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	2 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Integroitu ohjaus	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK04 [0.5 J standard plus]
Optiikan suojan tyyppi	-

Hätätilakäyttö

Turvavalaistuksen valovirta	135 lm
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	-
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Kromaattisuus alussa	0.33

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus
912401483504	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
912401483505	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio