



Spottivalaisin turvavalaistukseen kolmen tunnin akulla

Turvavalaisinspotti

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. EM150B-turvavalaisinspotti on helppo ratkaisu itsenäiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja verrattuna nikkelipohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi, sen purkautuminen on parempi, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää. Tuotteen mukana toimitetaan kaksi vaihdettavaa linssiä keilakulman säätämiseksi sovelluksen mukaan.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelipohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.


Ominaisuudet

- Kaksi vaihdettavaa linssioptiikkaa: käytävät ja avoimet alueet
- Automaattisesti syttyvä turvavalaistus
- Turvavalaisin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen ja itsetestaus

Käyttökohteet

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus

Mittapiirros



Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Lampputeperheen koodi	-
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valotehokkuus (nimellinen)	130 lm/W
Valovirta	135 lm
Optiikan tyyppi	Avoimen alueen optiikka tai käytäväoptiikka
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0,96

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	2 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Integroitu ohjaus	-
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Optiikan suojan tyyppi	-
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK04
Suojausluokan koodi	IP20

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalistus	Ei
Turvavalaisituksen valovirta	135 lm
Turvavalaisituksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Kromaattisuus alussa	0.33
Valovirran toleranssi	+/-5%

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalistus
912401483504	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20	Turvavalistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
912401483505	EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20	Turvavalistus, 3 tunnin akku, perusversio

