



Alasvalo turvavalaistukseen kolmen tunnin akulla

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Alasvalo EM151B on helppo ratkaisu itsenäiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja verrattuna nikkelipohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi, sen purkautuminen on parempi, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää. Tuotteen mukana toimitetaan kaksi vaihdettavaa linssiä keilakulman säätämiseksi sovelluksen mukaan.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelipohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.

Applications

- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot

- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus

Ominaisuudet


- Kaksi vaihdettavaa linssioptiikkaa: käytävät ja avoimet alueet
- Automaattisesti syttyvä turvavalaistus
- Turvavalaisin kolmen tunnin akulla
- Itsetestausvaihtoehdot

Versions



EM151B Emergency
Downlight

Mittapiirros



EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Yleistä tietoa

Lampputuoteperheen koodi	-
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0,6
Valovirta	328 lm
Värilämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen)	143 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Avoimen alueen optiikka tai käytäväoptiikka

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	3 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Integroitu ohjaus	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskukestävyysluokka	IK04 [0.5 J standard plus]
Optiikan suojan tyyppi	-

Hätätilakäyttö

Turvavalaistuksen valovirta	328 lm
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistus	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	-
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Kromaattisuus alussa	0.33