



Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen kolmen tunnin akulla

Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Pinta-asennettava alasvalo EM152C tarjoaa helpon ratkaisun itsenäiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten määräysten mukainen. Litiumparistolla (LiFePO4) on monia etuja verrattuna nikkelipohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi, sen purkautuminen on parempi, se on valmistettu kestävämmällä tavalla ja se voidaan kierrättää. Tuotteen mukana toimitetaan kaksi vaihdettavaa linssiä keilakulman säätämiseksi sovelluksen mukaan.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaisimien standardit.
- Litiumparisto takaa pidemmän käyttöiän ja pienemmän itsepurkauksen sekä paremman kuumuudenkestokyvyn
- Kestävämpi ratkaisu kuin nikkelipohjaiset tuotteet, koska akku voidaan kierrättää.

Ominaisuudet

- Kaksi vaihdettavaa linssioptiikkaa: käytävät ja avoimet alueet
- Automaattisesti syttyvä turvavalaistus
- Turvavalaisin kolmen tunnin akulla
- Manuaalinen ja itsetestaus

Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen

Käyttökohteet


- Poistuminen ja hätätilanteet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit ja ravintolat
- Teollisuus

Versions



EM152C Emergency Recessed
Downlight family

Mittapiirros



Tuotetiedot



EM152C Emergency recessed
Downlight details

Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Lampputeperheen koodi	-
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valotehokkuus (nimellinen)	135 lm/W
Valovirta	273 lm
Optiikan tyyppi	Avoimen alueen optiikka tai käytäväoptiikka
Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)	0,0

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulajännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	2 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Integroitu ohjaus	-
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Optiikan suojan tyyppi	-
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokan koodi	IP65

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistuksen valovirta	273 lm
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	+5...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Kromaattisuus alussa	0.33
Valovirran toleranssi	+/-5%

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus
912401483507	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
912401483508	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Pinta-asennettava alasvalo turvavalaistukseen

