



Автономний стельовий аварійний світильник із 3-годинним освітленням і поверхневим монтажем

Безпека важлива для власників будівель, тому вони серйозно підходять до вибору належного аварійного освітлення. Стельовий аварійний світильник EM152C з поверхневим монтажем ідеально підходить для автономного аварійного освітлення й повністю відповідає європейським нормам. Літієва батарея (LiFePO₄) має багато переваг перед виробами на основі нікелю, оскільки вона має довший термін служби, краще розряджається, виготовляється більш безпечним способом і може бути перероблена. Дві змінні лінзи постачаються з продуктом, щоб регулювати кут променя відповідно до застосування.

Переваги

- Відповідає європейським стандартам для світильників аварійного освітлення.
- Тип літієвої батареї забезпечує довший термін служби, низький саморозряд і стійкість до високих температур.
- Безпечніше для довкілля рішення порівняно з продуктами на основі нікелю, оскільки батарею можна переробляти.

Applications

- Освітлення виходу й аварійне освітлення
- Офіси
- Крамниці
- Готелі
- Виробництво

Характеристики

- Два взаємозамінні лінзові оптичні пристрої: для коридору та відкритого простору


- Необслуговуване аварійне освітлення
- Аварійне освітлення: 3 години
- Варіанти ручного та самоперевірки

Версії



EM152C Emergency Recessed Downlight family

Розміри



EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65

Деталі по продукції



EM152C Emergency recessed Downlight details

Загальна інформація

Код сімейства ламп	-
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Ні

Світлотехнічні

Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0,0
Світловий потік	273 lm
Корельована колірна температура (ном.)	6500 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	135 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	Оптичний пристрій для відкритих зон або коридорів

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	220-240 V
Частота мережі	50 Hz
Споживана потужність	2 W
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується
Вбудований контроль	-

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK03 [0,3 Дж]
Тип кришки об'єктива	-

Робота в аварійному режимі

Резервний світловий потік	273 lm
Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	3 година (-н)
Центральне аварійне освітлення	Ні

Затвердження й застосування

Випробування на займання	-
Позначка займистості	-
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Діапазон температури довкілля	від +5 °C до +40 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-5%
Початкова колірність	0.33

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення
912401483507	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
912401483508	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години