



Автономний стельовий аварійний світильник із 3-годинним освітленням і поверхневим монтажем

Стельовий аварійний світильник із поверхневим монтажем

Безпека важлива для власників будівель, тому вони серйозно підходять до вибору належного аварійного освітлення. Стельовий аварійний світильник EM152C з поверхневим монтажем ідеально підходить для автономного аварійного освітлення й повністю відповідає європейським нормам. Літієва батарея (LiFePO4) має багато переваг перед виробами на основі нікелю, оскільки вона має довший термін служби, краще розряджається, виготовляється більш безпечним способом і може бути перероблена. Дві змінні лінзи постачаються з продуктом, щоб регулювати кут променя відповідно до застосування.

Переваги

- Відповідає європейським стандартам для світильників аварійного освітлення.
- Тип літієвої батареї забезпечує довший термін служби, низький саморозряд і стійкість до високих температур.
- Безпечніше для довкілля рішення порівняно з продуктами на основі нікелю, оскільки батарею можна переробляти.

Стельовий аварійний світильник із поверхневим монтажем


Характеристики

- Два взаємозамінні лінзові оптичні пристрої: для коридору та відкритого простору
- Необслуговуване аварійне освітлення
- Аварійне освітлення: 3 години
- Варіанти ручного та самоперевірки

Застосування

- Освітлення виходу й аварійне освітлення
- Офіси
- Крамниці
- Готелі
- Виробництво

Розміри



Деталі по продукції



EM152C Emergency recessed
Downlight details

Стельовий аварійний світильник із поверхневим монтажем

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Код сімейства ламп	-
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Hi
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	6500 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Світловіддача (номінальна) (ном.)	135 lm/W
Світловий потік	273 lm
Тип оптичного пристрою	Оптичний пристрій для відкритих зон або коридорів
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0,0
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	220-240 V
Частота мережі	50 Hz
Споживана потужність	2 W
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Вбудований контроль	-
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	-
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK03
Код захисту від проникнення	IP65
Робота в аварійному режимі	
Центральне аварійне освітлення	Hi
Резервний світловий потік	273 lm
Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	3 година (-н)
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від +5 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	-
Випробування на займання	-
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	0.33
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-5%

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Аварійне освітлення
912401483507	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
912401483508	EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Стельовий аварійний світильник із поверхневим монтажем

