



Profis wählen CoreLine

CoreLine waterproof gen3

Die neue Philips CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3 verknüpft hohe Qualität und Flexibilität mit einer hohen Installationsfreundlichkeit und einem nachhaltigem Design. Die hohe Qualität wird dank einer Lebensdauer von 100.000h (L80), einer Effizienz von bis zu 160 lm/W und einer IP- bzw. IK-Schutzklasse von IP66 und IK08 gewährleistet. Dank MultiLumen (4-in-1) für alle Längen (600, 1.200 und 1.500 mm), Lichtfarben (3.000 , 4.000 und 6.500 K) und bis 12.000 Lumen passt sich die Leuchte jeder Anforderung flexibel an. Gleichzeitig kann die neue Feuchtraumleuchte mit einem 3h-Notlichtakku-Kit oder verschiedenen Durchgangsverdrahtungs-Sets aufgerüstet werden. Die hohe Installationsfreundlichkeit wird durch eine bereits vorinstallierte robuste PG-Verschraubung, vorinstallierte rostfreie Verschlussklemmen, eine 5-polige Anschlussklemme in jeder Leuchte und 30 cm verschiebbare Montagehalterungen für einen perfekten 1:1 Ersatz erreicht. Ebenfalls wird die Leuchte bereits geöffnet geliefert und kann werkzeuglos geschlossen werden. Mit der Gen3 sind nun auch MultiLumen-Typen aus recyceltem Polykarbonat verfügbar. Jede Leuchte enthält einen verklebten QR-Code, welcher auf die ServiceTag-App führt und die für diese Leuchte verfügbaren Ersatzteile (Betriebsgerät, LED-Platine, Abdeckung) enthält. Alle Komponenten können werkzeuglos und schnell getauscht werden. Für alle Typen sind Environmental Product Declarations (kurz EPDs) verfügbar, welche die Umwelt-Auswirkungen des Produktes transparent darstellen. Die robusten Edelstahlverschlussklemmen und beigelegten Sicherungsschrauben bieten die Möglichkeit die Leuchte gegen Vandalismus zu schützen. Dank der satinierten prismatischen Abdeckung wird eine homogene breitstrahlende Ausleuchtung erreicht ohne sichtbare LED-Punkte. Sofern eine smarte Steuerung gewünscht ist bietet die Gen3 auch Typen mit DALI, HF-Bewegungssensoren (MDU) inklusive drahtloser Gruppierungsfunktion (Master-Master) und Interact Ready (drahtlose Steuerung) an.

CoreLine waterproof gen3

Vorteile

- Hohe Qualität: sehr hohe Lebensdauer, Effizienz und IP-/IK-Schutzklasse (IP66, IK08)
- Flexibel einsetzbar: MultiLumen (4-in-1) allen Längen/ Lichtfarben und bis zu 12.000 lm. Aufrüstbar mit dem 3h-Notlichtakku-Kit und DV-Sets.
- Installationsfreundliches Design: Vorinstallierte PG-Verschraubung und Verschlussklemmen, 5-polige Anschlussklemme, verschiebbare Montagehalterungen, Leuchte bei Lieferung geöffnet und werkzeuglos schließbar
- Nachhaltig: All-in Typen aus recyceltem PC erhältlich, Betriebsgerät/ LED-Board und Abdeckung als Ersatzteil im ServiceTag hinterlegt, Komponenten werkzeuglos tauschbar
- Interact Ready-Konnektivität für intelligente Beleuchtung und einfache Inbetriebnahme.
- Vandalismussicheres Design dank spezieller Edelstahlclips und Sicherungsschrauben.
- Optional: HF-Bewegungssensor (MDU) mit drahtloser Gruppierungsfunktion (Master-Master)

Merkmale

- Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei L80 mit 5 Jahren Garantie
- Hohe Effizienz: Standard-Versionen bis 160 lm/W
- All-in: mehrere Lumenpakete in einer Leuchte (MultiLumen)
- Ersatzteile (Treiber, LED-Platinen, Abdeckung) in der ServiceTag App hinterlegt und via QR-Code in der Leuchte erfassbar + werkzeuglos tauschbar.
- Optional: DALI, integrierte Wireless-Konnektivität (Interact Ready), integrierte Bewegungsmelder mit Dimm- und Gruppierungsfunktion (MDU), Notfallbeleuchtung (3h-Notlichtakku-Kit), Durchgangsverdrahtung 1- und 3-phasig (TW1/3)

Anwendung

- Produktionsstätten
- Parkhäuser
- Lagerhallen
- Lebensmittelindustrie (IFS/HACCP-konform)
- Allgemeinbeleuchtung

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

CoreLine waterproof gen3

Versions




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU -



CoreLine waterproof G3, WT120C
G3 All_in



Abmessungsskizzen



Produktdetails

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP




CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3,top view



CoreLine waterproof gen3

Produktdetails



CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy driver
replacement




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine waterproof gen3,WT120C
G3, dimmable motion sensor



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP




CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, All_in, lumen switch



CoreLine waterproof gen3,WT120C
G3, dimmable motion sensor



CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, ServiceTag, QR code
for easy access



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3,EL pack (EM300V)
placement




CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy LED board
replacement

CoreLine waterproof gen3

Produktdetails



CoreLine waterproof G3, WT120C G3



CoreLine waterproof gen3, WT120C G3, easy driver replacement



CoreLine waterproof gen3, WT120C G3, easy LED board replacement



CoreLine waterproof WT120C G3, toolless installation, clic-fix push-in connector



CoreLine waterproof G3, WT120C G3



CoreLine waterproof G3, WT120C G3

Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------|---------|
| Betriebsgerät inklusive | Ja |
| Anzahl Betriebsgeräte | Einheit |

Lichttechnische Daten

| | |
|-------|-------------|
| Optik | Symmetrisch |
|-------|-------------|

Betrieb und Elektrik

| | |
|------------------|----------------|
| IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Netzfrequenz | 0/50/60 Hz |

Mechanik und Gehäuse

| | |
|-----------------------|------|
| Gehäusefarbe | Grau |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP66 |

Genehmigung und Anwendung

| | |
|--|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -20 °C bis 40 °C |
| CE-Zeichen | Ja |
| Entflammbarkeitszeichen | Zur Montage auf leicht entflammaren Oberflächen (D-Zeichen) |
| Glühfadentest | Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,4 |

Lichttechnische Daten (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Komplett-Set Typ | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) |
|------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 39005900 | WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | All-in, Multi Lumen | 4000 K | >80 | 150 lm/W |
| 39013400 | WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 | All-in, Multi Lumen | 3000 K | >80 | 155 lm/W |
| 39015800 | WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 | All-in, Multi Lumen | 6500 K | 80 | 159 lm/W |
| 33345299 | WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | All-in, Multi Lumen | 4000 K | >80 | 159 lm/W |
| 33350699 | WT120C G3 70_86_100_120S/ 840 PSU L1500 | All-in, Multi Lumen | 4000 K | >80 | 160 lm/W |
| 35983400 | WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 | - | 4000 K | >80 | 159 lm/W |
| 35997100 | WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 | - | 4000 K | >80 | 187 lm/W |
| 39000400 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 | - | 4000 K | >80 | 186 lm/W |
| 33306399 | WT120C G3 27S/ 840 PSU L1200 | - | 4000 K | >80 | 159 lm/W |
| 33308799 | WT120C G3 40S/ 840 PSU L1200 | - | 4000 K | >80 | 160 lm/W |
| 33328599 | WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 | - | 4000 K | >80 | 160 lm/W |
| 33336099 | WT120C G3 60S/ 840 PSD L1200 | - | 4000 K | >80 | 160 lm/W |
| 39004200 | WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | All-in, Multi Lumen | 4000 K | >80 | 151 lm/W |
| 39012700 | WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 | All-in, Multi Lumen | 3000 K | >80 | 154 lm/W |
| 39014100 | WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 | All-in, Multi Lumen | 6500 K | 80 | 161 lm/W |
| 33344599 | WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | All-in, Multi Lumen | 4000 K | >80 | 161 lm/W |
| 35982700 | WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 | - | 4000 K | >80 | 154 lm/W |
| 35990200 | WT120C G3 40S/840 PSD L600 | - | 4000 K | >80 | 160 lm/W |

| Order Code | Full Product Name | Komplett-Set Typ | Ähnlichste Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex (CRI) | Nennlichtausbeute (Nom) |
|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 33346999 | WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 | All-in, Multi Lumen | 4000 K | >80 | 159 lm/W |
| 35984100 | WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 | - | 4000 K | >80 | 158 lm/W |
| 35985800 | WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 | - | 4000 K | >80 | 160 lm/W |
| 35998800 | WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 | - | 4000 K | >80 | 188 lm/W |
| 39001100 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 | - | 4000 K | >80 | 186 lm/W |
| 33307099 | WT120C G3 34S/840 PSU L1500 | - | 4000 K | >80 | 158 lm/W |
| 33309499 | WT120C G3 60S/840 PSU L1500 | - | 4000 K | >80 | 160 lm/W |
| 33310099 | WT120C G3 80S/840 PSU L1500 | - | 4000 K | >80 | 160 lm/W |
| 33329299 | WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 | - | 4000 K | >80 | 160 lm/W |
| 33339199 | WT120C G3 80S/840 PSD L1500 | - | 4000 K | >80 | 160 lm/W |

Lichttechnische Daten (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Lichtstrom | Order Code | Full Product Name | Lichtstrom |
|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 39005900 | WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | 3.300 lm | 39014100 | WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 | 2.700 lm |
| 39013400 | WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 | 3.400 lm | 33344599 | WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | 2.700 lm |
| 39015800 | WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 | 3.500 lm | 35982700 | WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 | 2.000 lm |
| 33345299 | WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | 3.500 lm | 35990200 | WT120C G3 40S/840 PSD L600 | 4.000 lm |
| 33350699 | WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 | 7.000 lm | 33346999 | WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 | 2.400 lm |
| 35983400 | WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 | 2.700 lm | 35984100 | WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 | 3.400 lm |
| 35997100 | WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 | 4.200 lm | 35985800 | WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 | 8.000 lm |
| 39000400 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 | 8.200 lm | 35998800 | WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 | 6.000 lm |
| 33306399 | WT120C G3 27S/840 PSU L1200 | 2.700 lm | 39001100 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 | 8.200 lm |
| 33308799 | WT120C G3 40S/840 PSU L1200 | 4.000 lm | 33307099 | WT120C G3 34S/840 PSU L1500 | 3.400 lm |
| 33328599 | WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 | 4.000 lm | 33309499 | WT120C G3 60S/840 PSU L1500 | 6.000 lm |
| 33336099 | WT120C G3 60S/840 PSD L1200 | 6.000 lm | 33310099 | WT120C G3 80S/840 PSU L1500 | 8.000 lm |
| 39004200 | WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | 2.600 lm | 33329299 | WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 | 6.000 lm |
| 39012700 | WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 | 2.600 lm | 33339199 | WT120C G3 80S/840 PSD L1500 | 8.000 lm |

Betrieb und Elektrik

CoreLine waterproof gen3

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten |
|------------|---|----------------|---|
| 39005900 | WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | 37,5 W | Nein |
| 39013400 | WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 | 37,5 W | Nein |
| 39015800 | WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 | 37,5 W | Nein |
| 33345299 | WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | 37,5 W | Nein |
| 33350699 | WT120C G3 70_86_100_120S/ 840 PSU L1500 | 75 W | Nein |
| 35983400 | WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 | 17 W | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 35997100 | WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 | 22,5 W | Nein |
| 39000400 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 | 44 W | Nein |
| 33306399 | WT120C G3 27S/ 840 PSU L1200 | 17 W | Nein |
| 33308799 | WT120C G3 40S/ 840 PSU L1200 | 25 W | Nein |
| 33328599 | WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 | 25 W | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 33336099 | WT120C G3 60S/ 840 PSD L1200 | 37,5 W | Nein |
| 39004200 | WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | 28,5 W | Nein |
| 39012700 | WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 | 28,5 W | Nein |

| Order Code | Full Product Name | Systemleistung | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten |
|------------|--|----------------|---|
| 39014100 | WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 | 28,5 W | Nein |
| 33344599 | WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | 28,5 W | Nein |
| 35982700 | WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 | 13 W | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 35990200 | WT120C G3 40S/840 PSD L600 | 25 W | Nein |
| 33346999 | WT120C G3 24_29_35_40S/ 840 PSU L600 | 25 W | Nein |
| 35984100 | WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 | 21,5 W | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 35985800 | WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 | 50 W | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 35998800 | WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 | 32 W | Nein |
| 39001100 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 | 44 W | Nein |
| 33307099 | WT120C G3 34S/ 840 PSU L1500 | 21,5 W | Nein |
| 33309499 | WT120C G3 60S/ 840 PSU L1500 | 37,5 W | Nein |
| 33310099 | WT120C G3 80S/ 840 PSU L1500 | 50 W | Nein |
| 33329299 | WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 | 37,5 W | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 33339199 | WT120C G3 80S/ 840 PSD L1500 | 50 W | Nein |

Lichtregelung und Dimmen

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar | Lichtregelung |
|------------|---|---------|---------------|
| 39005900 | WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | Nein | - |
| 39013400 | WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 | Nein | - |
| 39015800 | WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 | Nein | - |
| 33345299 | WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | Nein | - |

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar | Lichtregelung |
|------------|--|---------|--|
| 33350699 | WT120C G3 70_86_100_120S/ 840 PSU L1500 | Nein | - |
| 35983400 | WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 | Ja | Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung |
| 35997100 | WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 | Nein | - |
| 39000400 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 | Ja | - |

CoreLine waterproof gen3

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar | Lichtregelung |
|------------|--------------------------------------|---------|--|
| 33306399 | WT120C G3 27S/840 PSU L1200 | Nein | - |
| 33308799 | WT120C G3 40S/840 PSU L1200 | Nein | - |
| 33328599 | WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 | Ja | Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung |
| 33336099 | WT120C G3 60S/840 PSD L1200 | Ja | - |
| 39004200 | WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | Nein | - |
| 39012700 | WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 | Nein | - |
| 39014100 | WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 | Nein | - |
| 33344599 | WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | Nein | - |
| 35982700 | WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 | Ja | Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung |
| 35990200 | WT120C G3 40S/840 PSD L600 | Ja | - |

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar | Lichtregelung |
|------------|-------------------------------------|---------|--|
| 33346999 | WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 | Nein | - |
| 35984100 | WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 | Ja | Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung |
| 35985800 | WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 | Ja | Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung |
| 35998800 | WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 | Nein | - |
| 39001100 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 | Ja | - |
| 33307099 | WT120C G3 34S/840 PSU L1500 | Nein | - |
| 33309499 | WT120C G3 60S/840 PSU L1500 | Nein | - |
| 33310099 | WT120C G3 80S/840 PSU L1500 | Nein | - |
| 33329299 | WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 | Ja | Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung |
| 33339199 | WT120C G3 80S/840 PSD L1500 | Ja | - |

Notfallbetrieb

| Order Code | Full Product Name | Zentrale | |
|------------|--|----------------|---|
| | | Notbeleuchtung | Notbeleuchtung |
| 39005900 | WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 39013400 | WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 39015800 | WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 33345299 | WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 33350699 | WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 35983400 | WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 35997100 | WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 39000400 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 | Ja | Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung |
| 33306399 | WT120C G3 27S/840 PSU L1200 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |

| Order Code | Full Product Name | Zentrale | |
|------------|--------------------------------------|----------------|---|
| | | Notbeleuchtung | Notbeleuchtung |
| 33308799 | WT120C G3 40S/840 PSU L1200 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 33328599 | WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 33336099 | WT120C G3 60S/840 PSD L1200 | Ja | Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung |
| 39004200 | WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 39012700 | WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 39014100 | WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 33344599 | WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör) |
| 35982700 | WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 | Nein | - |
| 35990200 | WT120C G3 40S/840 PSD L600 | Ja | Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung |
| 33346999 | WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 | Nein | - |

CoreLine waterproof gen3

| Order Code | Full Product Name | Zentrale | |
|------------|---------------------------------------|----------------|--|
| | | Notbeleuchtung | Notbeleuchtung |
| 35984100 | WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör) |
| 35985800 | WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör) |
| 35998800 | WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör) |
| 39001100 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 | Ja | Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung |
| 33307099 | WT120C G3 34S/ 840 PSU L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör) |

| Order Code | Full Product Name | Zentrale | |
|------------|---------------------------------------|----------------|--|
| | | Notbeleuchtung | Notbeleuchtung |
| 33309499 | WT120C G3 60S/ 840 PSU L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör) |
| 33310099 | WT120C G3 80S/ 840 PSU L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör) |
| 33329299 | WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 | Nein | Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie- Kit-Zubehör) |
| 33339199 | WT120C G3 80S/ 840 PSD L1500 | Ja | Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung |

Genehmigung und Anwendung

| Order Code | Full Product Name | ENEC-Zeichen |
|------------|--|--------------|
| 39005900 | WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | ENEC-Zeichen |
| 39013400 | WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 | ENEC-Zeichen |
| 39015800 | WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 | ENEC-Zeichen |
| 33345299 | WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | ENEC-Zeichen |
| 33350699 | WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 | ENEC-Zeichen |
| 35983400 | WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 | ENEC-Zeichen |
| 35997100 | WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 | ENEC-Zeichen |
| 39000400 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 | ENEC-Zeichen |
| 33306399 | WT120C G3 27S/840 PSU L1200 | ENEC-Zeichen |
| 33308799 | WT120C G3 40S/840 PSU L1200 | ENEC-Zeichen |
| 33328599 | WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 | ENEC-Zeichen |
| 33336099 | WT120C G3 60S/840 PSD L1200 | ENEC-Zeichen |
| 39004200 | WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | ENEC-Zeichen |
| 39012700 | WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 | ENEC-Zeichen |

| Order Code | Full Product Name | ENEC-Zeichen |
|------------|--------------------------------------|------------------|
| 39014100 | WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 | ENEC-Zeichen |
| 33344599 | WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | ENEC-Zeichen |
| 35982700 | WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 | KEMA Niederlande |
| 35990200 | WT120C G3 40S/840 PSD L600 | ENEC-Zeichen |
| 33346999 | WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 | ENEC-Zeichen |
| 35984100 | WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 | ENEC-Zeichen |
| 35985800 | WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 | ENEC-Zeichen |
| 35998800 | WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 | ENEC-Zeichen |
| 39001100 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 | ENEC-Zeichen |
| 33307099 | WT120C G3 34S/840 PSU L1500 | ENEC-Zeichen |
| 33309499 | WT120C G3 60S/840 PSU L1500 | ENEC-Zeichen |
| 33310099 | WT120C G3 80S/840 PSU L1500 | ENEC-Zeichen |
| 33329299 | WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 | ENEC-Zeichen |
| 33339199 | WT120C G3 80S/840 PSD L1500 | ENEC-Zeichen |

Initialkennwerte (IEC-konform)

| Order Code | Full Product Name | Anfängliche | |
|------------|--|---------------------|--------------------|
| | | Farbsättigung | Lichtstromtoleranz |
| 39005900 | WT121C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 39013400 | WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500 | (0.43, 0.40) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 39015800 | WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 | (0.31, 0.32) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 33345299 | WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 33350699 | WT120C G3 70_86_100_120S/ 840 PSU L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 35983400 | WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |




| Order Code | Full Product Name | Anfängliche | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | Farbsättigung | Lichtstromtoleranz |
| 35997100 | WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | -10% / +10% |
| 39000400 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | -10% / +10% |
| 33306399 | WT120C G3 27S/ 840 PSU L1200 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 33308799 | WT120C G3 40S/ 840 PSU L1200 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 33328599 | WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 33336099 | WT120C G3 60S/ 840 PSD L1200 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |

CoreLine waterproof gen3

| Order Code | Full Product Name | Anfängliche Farbsättigung | Lichtstromtoleranz |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 39004200 | WT121C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 39012700 | WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 | (0.43, 0.40) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 39014100 | WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 | (0.31, 0.32) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 33344599 | WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 35982700 | WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 35990200 | WT120C G3 40S/840 PSD L600 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 33346999 | WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 35984100 | WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |

| Order Code | Full Product Name | Anfängliche Farbsättigung | Lichtstromtoleranz |
|------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 35985800 | WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 35998800 | WT120C G3 60S/840 UE PSU L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | -10% / +10% |
| 39001100 | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | -10% / +10% |
| 33307099 | WT120C G3 34S/840 PSU L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 33309499 | WT120C G3 60S/840 PSU L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 33310099 | WT120C G3 80S/840 PSU L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 33329299 | WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |
| 33339199 | WT120C G3 80S/840 PSD L1500 | (0.38, 0.37) SDCM<3 | +15%/-5% |




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 910505106538

Polar Normal (separate) - 910505106536

Polar Normal (separate) - 910505106537




Polar Normal (separate) - 910505106539


Polar Normal (separate) - 910505106551

Polar Normal (separate) - 910505106544


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505106566




Polar Normal (separate) - 910505106554




Polar Normal (separate) - 910505106552




Polar Normal (separate) - 910505106555




Polar Normal (separate) - 910505106558




Polar Normal (separate) - 910505106569




Polar Normal (separate) - 910505106567




Polar Normal (separate) - 910505106568




Polar Normal (separate) - 911401835888



Polar Normal (separate) - 911401835588




Polar Normal (separate) - 911401837788




Polar Normal (separate) - 911401835988


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 91140183888




Polar Normal (separate) - 911401839488




Polar Normal (separate) - 911401835688




Polar Normal (separate) - 911401839988




Polar Normal (separate) - 911401839588




Polar Normal (separate) - 911401835788




Polar Normal (separate) - 911401838588



Polar Normal (separate) - 911401839388



Polar Normal (separate) - 911401837888



Polar Normal (separate) - 910505106559

CoreLine waterproof gen3

