



Philips CoreLine waterproof - Voor elk project waar licht echt belangrijk is, eenvoudig te installeren en te onderhouden.

CoreLine waterdicht gen3

CoreLine waterproof lost de CoreLine belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen in. De vertrouwde, bekende en gewaardeerde architectuur stelt een nieuwe norm voor installatie en duurzaamheid. Een snelle en eenvoudige aansluiting wordt mogelijk gemaakt door een optionele voorgemonteerde externe connector, terwijl het efficiënte ontwerp flexibiliteit garandeert met plug-in noodpakketten en "All-in" instellingen, waardoor aanpassingen ter plaatse mogelijk zijn om beter aan te sluiten bij verschillende toepassingsomstandigheden. Dankzij de slimme architectuur kunnen onderdelen eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen, terwijl de papieren verpakking van één materiaal het afvalbeheer op locatie vereenvoudigt. Bovendien tilt de optionele Post-Consumer Recycled (PCR) kunststof behuizing het milieuvriendelijke ontwerp naar een hoger niveau. CoreLine waterproof biedt een betere breedstralende lichtverdeling voor eenvoudige en effectieve verlichting. Het vervangt direct je de traditionele waterproof armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W, realiseert aanzienlijke energiebesparingen. De productfamilie omvat ook een aantal opties, zoals aan/uit, DALI-dimmen en de optie Interact

CoreLine waterdicht gen3

Ready met geïntegreerde draadloze communicatie die kan worden gebruikt met Interact gateways, sensors en software, die de serie tevens biedt.

Voordelen

- Eenvoudige en snelle installatie en service
- Voldoet aan de eisen van algemene toepassingsprojecten, met robuust ontwerp (IK08) en hoge water- en stofbestendigheid (IP66).
- Ontwerp met duurzaamheid in het achterhoofd - met vervangbare onderdelen, enkelvoudig papieren materiaalverpakking en toegang tot de Signify Service-tag-app met service- en onderhoudsinformatie bij de hand.
- Interact Ready connectiviteit voor slimme verlichting en eenvoudige ingebruikname.

Kenmerken

- Lange levensduur van 100.000 uur bij L80 met 5 jaar garantie
- Hoog rendement: Standaardversies tot 160 lm/W, UltraEfficient-versies van 185 lm/W
- All-in: meerdere lumenpakketten en/of kleurtemperaturen in één armatuur (optioneel)
- Voorgemonteerde waterdichte externe connector (optioneel), lange schuivers, snellere opening van het slot, elektrische aansluitingen zonder gereedschap, ter ondersteuning van het installatiegemak en de flexibiliteit.
- Duurzaamheid in bereik: Post-consumer gerecycled behuizing (optioneel) en reserveonderdelen (driver, LED-kaarten, deksel).
- Optionele regelaars en uitvoeringen: DALI dimmen, geïntegreerde draadloze connectiviteit (Interact Ready), geïntegreerde bewegingssensors met dimmer en groeperingsfunctie (MDU), noodverlichting (pakket), doorvoerbedrading, uitvoeringen voor 1 fase en 3 fasen (TW1/3)

Toepassing

- Productie
- Parkeergarages
- Magazijnen
- Algemene verlichting

Waarschuwingen en veiligheid

- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Versions

CoreLine waterproof G3, WT120C
G3 All_in



CoreLine waterproof G3, WT120C
G3 All_in








CoreLine waterdicht gen3

Versions



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2), L1500

Maatschets



CoreLine waterdicht gen3


Productgegevens




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3,top view



CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, easy driver
replacement



CoreLine waterproof WT120C G3,
All-in, CCT switch




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine waterproof gen3,WT120C
G3, dimmable motion sensor



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof gen3,
WT120C G3, All_in, lumen switch




CoreLine waterproof gen3,WT120C
G3, dimmable motion sensor

CoreLine waterdicht gen3

Productgegevens



CoreLine waterproof gen3, WT120C G3, ServiceTag, QR code for easy access




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-2DPP




CoreLine waterproof gen3, WT120C G3, EL pack (EM300V) placement



CoreLine waterproof gen3, WT120C G3, easy LED board replacement



CoreLine waterproof gen3, WT120C G3, easy driver replacement



CoreLine waterproof gen3, WT120C G3, easy LED board replacement



CoreLine waterproof WT120C G3, toolless installation, clic-fix push-in connector



CoreLine waterproof G3, WT120C G3



CoreLine waterproof G3, WT120C G3

CoreLine waterdicht gen3

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Symmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	0/50/60 Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 40 °C
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Alles-in-één type	Gecorreleerde		
			kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8721103333452	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	159 lm/W	3.500 lm
8721103333476	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	160 lm/W	4.600 lm
8721103333490	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	160 lm/W	4.600 lm
8721103333674	WT120CG3 35_43_51_60S/ 830_40 PSUTW3L1500	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	159 lm/W	3.500 lm
87211033359834	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	-	4000 K	159 lm/W	2.700 lm
87211033359865	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	-	4000 K	159 lm/W	2.700 lm
87211033359889	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
87211033359919	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
87211033390004	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	-	4000 K	186 lm/W	8.200 lm
87211033390080	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
87211033390097	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
8721103333285	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
8721103333360	WT120C G3 60S/ 840 PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
8721103333445	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	161 lm/W	2.700 lm
8721103333483	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	161 lm/W	2.700 lm
87211033359827	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	-	4000 K	154 lm/W	2.000 lm
87211033359902	WT120C G3 40S/840 PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
87211033390073	WT120C G3 40S/ 840 PSD TW1 L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
8721103333056	WT120C G3 20S/ 840 PSU L600	-	4000 K	154 lm/W	2.000 lm
87211033359803	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
87211033359841	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	-	4000 K	158 lm/W	3.400 lm

Order Code	Full Product Name	Alles-in-één type	Gecorreleerde		
			kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8721103359858	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
8721103359872	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	-	4000 K	158 lm/W	3.400 lm
8721103359896	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
8721103359926	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
8721103359995	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	-	4000 K	189 lm/W	14.000 lm
8721103390011	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	-	4000 K	186 lm/W	8.200 lm
8721103390103	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
8721103390110	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
8721103333100	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
8721103333148	WT120C G3 100S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
8721103333155	WT120C G3 120S/840 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
8721103333292	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
8721103333391	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8721103333452	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	37,5 W	Nee				
8721103333476	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	50 W	Nee				beweging en de hoeveelheid daglicht)
8721103333490	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	50 W	Nee	8721103359889	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	25 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8721103333674	WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	37,5 W	Nee				
8721103359834	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	17 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)	8721103359919	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	50 W	Nee
				8721103390004	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	44 W	Nee
				8721103390080	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	25 W	Nee
8721103359865	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	17 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/	8721103390097	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	50 W	Nee

CoreLine waterdicht gen3

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8721103333285	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	25 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8721103333360	WT120C G3 60S/ 840 PSD L1200	37,5 W	Nee
8721103333445	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	28,5 W	Nee
8721103333483	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	28,5 W	Nee
8721103359827	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	13 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8721103359902	WT120C G3 40S/840 PSD L600	25 W	Nee
8721103390073	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	25 W	Nee
8721103333056	WT120C G3 20S/840 PSU L600	13 W	Nee
8721103359803	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	37,5 W	Nee
8721103359841	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	21,5 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8721103359858	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	50 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8721103359872	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	21,5 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8721103359896	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	37,5 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8721103359926	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	75 W	Nee
8721103359995	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	74 W	Nee
8721103390011	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	44 W	Nee
8721103390103	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	37,5 W	Nee
8721103390110	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	50 W	Nee
8721103333100	WT120C G3 80S/ 840 PSU L1500	50 W	Nee
8721103333148	WT120C G3 100S/ 840 PSU L1500	62,5 W	Nee
8721103333155	WT120C G3 120S/ 840 PSU L1500	75 W	Nee
8721103333292	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	37,5 W	Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/ beweging en de hoeveelheid daglicht)
8721103333391	WT120C G3 80S/ 840 PSD L1500	50 W	Nee

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8721103333452	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	Nee	-
8721103333476	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	Nee	-
8721103333490	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	Nee	-
8721103333674	WT120CG3 35_43_51_60S/ 830_40 PSUTW3L1500	Nee	-

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8721103359834	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	Ja	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groeping
8721103359865	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	Ja	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groeping

CoreLine waterdicht gen3

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8721103359889	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	Ja	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering
8721103359919	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	Ja	-
8721103390004	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	Ja	-
8721103390080	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	Ja	-
8721103390097	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	Ja	-
872110333285	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	Ja	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering
8721103333360	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	Ja	-
8721103333445	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	Nee	-
8721103333483	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	Nee	-
8721103359827	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	Ja	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering
8721103359902	WT120C G3 40S/840 PSD L600	Ja	-
8721103390073	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	Ja	-
8721103333056	WT120C G3 20S/840 PSU L600	Nee	-
8721103359803	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	Nee	-
8721103359841	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	Ja	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Ingebouwde regeling
8721103359858	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	Ja	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering
8721103359872	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	Ja	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering
8721103359896	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	Ja	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering
8721103359926	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	Ja	-
8721103359995	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	Nee	-
8721103390011	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	Ja	-
8721103390103	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	Ja	-
8721103390110	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	Ja	-
8721103333100	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	Nee	-
8721103333148	WT120C G3 100S/840 PSU L1500	Nee	-
8721103333155	WT120C G3 120S/840 PSU L1500	Nee	-
8721103333292	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	Ja	Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering
8721103333391	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	Ja	-

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8721103333452	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103333476	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103333490	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103333674	WT120CG3 35_43_51_60S/ 830_40 PSUTW3L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8721103359834	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103359865	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103359889	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103359919	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

CoreLine waterdicht gen3

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8721103390004	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8721103390080	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8721103390097	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8721103333285	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103333360	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8721103333445	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103333483	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103359827	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	Nee	-
8721103359902	WT120C G3 40S/840 PSD L600	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8721103390073	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8721103333056	WT120C G3 20S/840 PSU L600	Nee	-
8721103359803	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103359841	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8721103359858	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103359872	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103359896	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103359926	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8721103359995	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	Nee	-
8721103390011	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8721103390103	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8721103390110	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
8721103333100	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103333148	WT120C G3 100S/840 PSU L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103333155	WT120C G3 120S/840 PSU L1500	Nee	-
8721103333292	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	Nee	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8721103333391	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	Ja	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering
8721103333452	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	ENEC-markering
8721103333476	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	ENEC-markering
8721103333490	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	ENEC-markering
8721103333674	WT120CG3 35_43_51_60S/830_40 PSUTW3L1500	ENEC-markering
8721103359834	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	ENEC-markering
8721103359865	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	ENEC-markering
8721103359889	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	ENEC-markering
8721103359919	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	ENEC-markering
8721103390004	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	ENEC-markering
8721103390080	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	ENEC-markering

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering
8721103390097	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	ENEC-markering
8721103333285	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	ENEC-markering
8721103333360	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	ENEC-markering
8721103333445	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	ENEC-markering
8721103333483	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	ENEC-markering
8721103359827	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	KEMA Nederland
8721103359902	WT120C G3 40S/840 PSD L600	ENEC-markering
8721103390073	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	KEMA Nederland
8721103333056	WT120C G3 20S/840 PSU L600	ENEC-markering
8721103359803	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	ENEC-markering

CoreLine waterdicht gen3

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering
8721103359841	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	ENEC-markering
8721103359858	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	ENEC-markering
8721103359872	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	ENEC-markering
8721103359896	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	ENEC-markering
8721103359926	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	ENEC-markering
8721103359995	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	ENEC-markering
8721103390011	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	ENEC-markering



Order Code	Full Product Name	ENEC-markering
8721103390103	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	ENEC-markering
8721103390110	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	ENEC-markering
8721103333100	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	ENEC-markering
8721103333148	WT120C G3 100S/840 PSU L1500	ENEC-markering
8721103333155	WT120C G3 120S/840 PSU L1500	ENEC-markering
8721103333292	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	ENEC-markering
8721103333391	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	ENEC-markering

Initiële prestaties (conform IEC)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8721103333452	WT120C G3 35_43_51_60S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333476	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333490	WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333674	WT120CG3 35_43_51_60S/ 830_40 PSUTW3L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3; (0.43, 0.40) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359834	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359865	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359889	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359919	WT120C G3 80S/840 PSD L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103390004	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	-10% / +10%
8721103390080	WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103390097	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333285	WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333360	WT120C G3 60S/840 PSD L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333445	WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333483	WT120C G3 27_33_39_46S/840 TW3 PSU L1200	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359827	WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359902	WT120C G3 40S/840 PSD L600	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Tolerantie lichtstroom
8721103390073	WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333056	WT120C G3 20S/840 PSU L600	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359803	WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359841	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359858	WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359872	WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359896	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359926	WT120C G3 120S/840 PSD L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103359995	WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	-10% / +10%
8721103390011	WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	-10% / +10%
8721103390103	WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103390110	WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333100	WT120C G3 80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333148	WT120C G3 100S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333155	WT120C G3 120S/840 PSU L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333292	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%
8721103333391	WT120C G3 80S/840 PSD L1500	(0.38, 0.37) SDCM<3	+15%/-5%

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 91050510654




Polar Normal (separate) - 91050510653


Polar Normal (separate) - 91050510654





Polar Normal (separate) - 91050510654




Polar Normal (separate) - 91050510653



Polar Normal (separate) - 91050510655




Polar Normal (separate) - 91050510652





Polar Normal (separate) - 91050510651

Polar Normal (separate) - 911401841688




Polar Normal (separate) - 911401839688




Polar Normal (separate) - 911401835488

Polar Normal (separate) - 911401837788


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401835988




Polar Normal (separate) - 911401838888




Polar Normal (separate) - 911401839488




Polar Normal (separate) - 911401839788




Polar Normal (separate) - 911401836388




Polar Normal (separate) - 911401839888




Polar Normal (separate) - 911401836488



Polar Normal (separate) - 911401838588



Polar Normal (separate) - 911401839388



Polar Normal (separate) - 911401837888

CoreLine waterdicht gen3

