

Ledinaire vanntett EcoSet

10781943



Pålitelig ytelse. Hver dag.

Philips Ledinaire vanntette EcoSet (WT075) introduserer en unik plug-and-play trådløs løsning. Denne vanntette LED-belysningen gjør det enkelt å spare mer energi sammenlignet med på/av-systemer og gir enkel, automatisk belysning i parkeringshus. Med den nyeste innovasjonen vår kan de vanntette LED-armaturene brukes med en ekstern mikrobølgesensor som drives på vekselstrøm og registrerer bevegelse og dagslys. Disse ekstra eksterne lyssensorene utløser automatisk dimming av armaturen. Oppsettet er veldig enkelt, lysene dine er klare til bruk så snart de er installert i taket. Og enda bedre: Ledinaire EcoSet bidrar til en følelse av sikkerhet på parkeringsplassen. Lysene forblir dempet når de ikke er i bruk; muliggjør energibesparelser og samtidig sikkerhet for besøkende på parkeringsplasser. En vinn-vinn.

Fordeler

- Spar mer energi
- God kvalitet og enkel å bruke
- Installer og sett opp på et blunk
- Ingen risiko, pålitelig ytelse
- Innovasjon på markedet

Applications

- Parkeringshus

Funksjoner

- Utgang: 4800 lm, 6800 lm, 4000K

Versions

- Effektivitet: opptil 135 lm/W
- Levetid: L80 ved 50 000 timer, L70 ved 75 000 timer
- AC-drevet PIR-sensor: bevegelses- og dagslyskontroll
- 5 m radius @ 3 m høyde, endre innstillinger via dipswitcher eller fjernkontroll
- 3 års garanti

Ledinaire waterproof EcoSet




Ledinaire waterproof EcoSet



Målskisse



WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet




WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Produkt detaljer



Ledinaire waterproof
WT065C, side view



Ledinaire waterproof,
WT065C, wiring



Ledinaire waterproof
WT065C, side view

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei

Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08 [5] sikret mot hærverk]

Nøddrift

Sentral nødbelysning Nei

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd Temperatur 850 °C, varighet 30 sek

Brennbarhetsmerke For montering på lett antennebare overflater

CE-merke Ja

ENEC-merke -

Flimmerverdi (PstLM) 0,5

Stroboskopisk effekt 1

For omgivelsestemperaturer mellom -20 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse +/-10%

Innledende kromatisitet (0.38,0.38) SDCM≤5

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
911401802987	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	4 800 lm	137 lm/W
911401803087	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	6 800 lm	136 lm/W 136 lm/W

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401802987	WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet	35 W
911401803087	WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet	50 W