

## Vodotesný EcoSet Ledinaire

10781943



## Dôveryhodný výkon. Každý deň.

Vodotesný EcoSet Philips Ledinaire (WT075) predstavuje jedinečné bezdrôtové riešenie typu plug-and-play. Toto vodotesné LED osvetlenie ponúka jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť vyššiu úsporu energie v porovnaní so systémami na denné svietenie a umožňuje jednoduché automatizované osvetlenie parkovacích garáží. Naša najnovšia inovácia umožňuje našim vodotesným svietidlám na osvetlenie LED spolupracovať s externým mikrovlnným senzorom napájaným striedavým prúdom na detekciu pohybu a denného svetla. Tieto prídavné externé svetelné snímače aktivujú automatické stmievanie svetidla. Nastavenie je veľmi jednoduché, vaše svietidlá sú pripravené na použitie ihneď po inštalácii do stropu. Ledinaire EcoSet navyše prispieva k pocitu bezpečia na parkoviskách. Svetlá zostávajú stlmené, keď sa nepoužívajú; umožňujú dosiahnuť úsporu energie a zároveň bezpečnosť hostí na parkoviskách. Win-win.

### Výhody

- Zvýšená úspora energie
- Dobrá kvalita a jednoduché použitie
- Nainštalujte a nastavte okamžite
- Žiadne riziká, spoľahlivý výkon
- Inovácia na trhu

## Applications

- Parkovacie garáže

## Vlastnosti

- Svetelný výstup: 4 800 lm, 6 800 lm, 4 000 K
- Účinnosť: až 135 lm/W

## Versions

- Životnosť: 50 000 h pri L80, 75 000 h pri L70
- Snímač PIR napájaný striedavým prúdom: regulácia podľa pohybu a denného svetla
- Polomer 5 m pri výške 3 m, úprava nastavení pomocou prepínačov alebo diaľkovo
- Záruka 3 roky

Ledinaire waterproof EcoSet




Ledinaire waterproof EcoSet



## Rozmerový obrázok



WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet




WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Podrobnosti o produkte



Ledinaire waterproof  
WT065C, side view



Ledinaire waterproof,  
WT065C, wiring



Ledinaire waterproof  
WT065C, side view

Všeobecné informácie

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Počet jednotiek predradníka | 1 jednotka |
| Vrátane napájača            | Áno        |
| Servisná značka             | Nie        |

Svetelné technické

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Náhradná teplota chromatickosti (nom.) | 4000 K     |
| Index podania farieb (CRI)             | >80        |
| Typ optiky                             | Symetrická |

Prevádzkové a elektrické

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Vstupné napätie               | 220 až 240 V          |
| Sieťová frekvencia            | 50 or 60 Hz           |
| Vhodné pre náhodné prepínanie | Nie                   |
| Trieda ochrany IEC            | Bezpečnostná trieda I |

Ovládanie a stmievanie

|              |     |
|--------------|-----|
| Stmievateľné | Áno |
|--------------|-----|

Mechanické časti a teleso

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Farba telesa                     | Sivá                                                                     |
| Krytie IP                        | IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody] |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]                                    |

### Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka Nie

### Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť Teplota 850 °C, trvanie 30 s  
Značka horľavosti Na montáž na ľahko horľavých povrchoch  
Značka CE Áno  
Značka ENEC -  
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3 0,5  
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM) 1  
Rozsah okolitých teplôt -20 až +35 °C

### Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-10%  
Počiatočná chromatickosť (0.38,0.38) SDCM≤5

## Svetelné technické

| Order Code | Full Product Name               | Svetelný tok | Merný výkon (menovitý) (nom.) |
|------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 75036499   | WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet | 4 800 lm     | 137 lm/W                      |
| 75037199   | WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet | 6 800 lm     | 136 lm/W<br>136 lm/W          |

## Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name               | Spotreba |
|------------|---------------------------------|----------|
| 75036499   | WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet | 35 W     |
| 75037199   | WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet | 50 W     |