



Essential: Dikkat çekici ve tam anlamıyla dairesel aydınlatma çözümü

Philips Essential, her tarza uygun benzersiz işlevsellik ve özelleştirme olanağı sunan 3D baskılı bir aydınlatmadır. Geniş renk ve doku yelpazesiyle her türlü dekora uyum sağlarken, ofis aydınlatma ihtiyaçlarını karşılayan işlevsel bir aydınlatma sağlıyor. Bu aydınlatma armatürü, güzel tasarlanmış tavanlarınızda 'sensör aknesi' oluşmasını önlemek için entegre sensörlerle akıllı bir ofis aydınlatma çözümü oluşturmak üzere diğer sistemlere bağlanabilir. Bu aile 3 farklı boyutta mevcuttur ve 3 farklı şekilde monte edilebilir. Kolay kurulum için bir VPC (Görünür Profil Tavan) seçeneği sunar ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok sayıda tasarım seçeneği sunan mükemmel çerçevesiz tavan entegrasyonu sağlar. Philips Essential, geri dönüştürülmüş malzemelerden ve 3D baskıyla karbon nötr olarak üretildiği için dairesel ekonomiye katkıda bulunmak isteyenler için bilinçli bir tercihtir. Bu nedenle, stil, performans, işlevsellik veya sürdürülebilirlikten ödün vermeden bu aydınlatma çözümünü seçin.

[BENEFITS]

- İç mekan stillerine uyum sağlamak ve tasarım gereksinimlerini karşılamak için kumaştan ilham alan dokular ve renkler
- Düşük ağırlık ve kolay kurulum
- Yüksek verimlilikle elektrik maliyetlerinden tasarruf edin
- UGR19 modelleri ile ofis uyumlu
- Gün ışığı kontrolü, varlık algılama ve daha fazlası için entegre algılama seçeneklerine sahip temiz ve güzel tavanlar.
- Çeşitli proje ihtiyaçlarına uygundur

[APPLICATIONS]

- Ofisler
- Sağlık
- Konaklama
- Perakende

[VERSIONS]


[FEATURES]

- Geniş renk ve doku yelpazesi
- 3 boyut ve 3 montaj tipi (sarkıt, yüzey ve gömme)
- Kolay kurulum ve mükemmel çerçevesiz tavan entegrasyonu için VPC seçeneği içerir
- 152 lm/W'a kadar verim
- Interact'a hazır DALI veya kablosuz sürücüler
- En az %55 oranında geri dönüştürülmüş veya kütle dengeli biyo-dairesel malzeme içeren baskılı parçalar
- Işık akışı 900-8000 lm
- L80'e kadar 100.000 saat kullanım ömrü
- Varlık algılama ve gün ışığı kısma özelliğine sahip Entegre Sensör seçeneği

Essential Recessed RTP



[DIMENSIONALDRAWING]



TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401

Genel Bilgiler

Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	1.890 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	123 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>90
Işık kaynağının ışın açısı	90 °
Optik sistem türü	90° ışın açısı

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220/240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	15,4 W
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Evet

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi Beyaz
Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu IK04 [0,5 J standart plus]

Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum Hayır

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti -
CE işareti Evet
ENEC işareti ENEC işareti
Ortam sıcaklığı aralığı +10 ila +35 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı -10% / +10%
Başlangıç renk türü (0.38, 0.38) SDCM < 3

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu TCBRRM [Essential Recessed Mount]