



# Más confiable, más profesional: la solución de LED asequible para oficinas.

## Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más brillante y saludable.

### Beneficios

- Diseño estilizado y elegante: altura de la luminaria inferior a 4 cm
- PMMA como material guía de luz: fuerte rendimiento antiamarilleo durante toda su vida útil
- Eficacia del sistema de 125 lm/W, ahorros de energía de más del 50 % en comparación con troffers tradicionales
- Brinda luz cómoda con uniformidad excelente
- Larga vida útil de 50,000 horas
- Garantía de 5 años

### Características

- 4260 lm
- 125 lm/W
- 50.000 h L70B50 a 25 °C
- 100-277 V, 50/60 Hz
- 4.000 K, 6.500 K, (3.000 K a pedido)

# Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje

## Aplicaciones

- Oficina abierta, Sala de reuniones, Zona de circulación, Hospital, Biblioteca

## Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

## Versions



SmartBright LED Panel RC048 G3

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	≥80
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	100 a 277 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	34 W
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de ingreso	IP20/40
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada		
		(nominal)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401857985	RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA	4000 K	125 lm/W	4.260 lm
911401858085	RC048B LED42S/865 100-277 W30L121 LA	6500 K	125 lm/W	4.260 lm
911401857385	RC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA	4000 K	125 lm/W	4.260 lm
911401857485	RC048B LED42S/865 100-277 W59L59 LA	6500 K	125 lm/W	4.260 lm
911401857585	RC048B LED42S/840 100-277 W60L60 LA	4000 K	125 lm/W	4.260 lm
911401857685	RC048B LED42S/865 100-277 W60L60 LA	6500 K	125 lm/W	4.260 lm
911401880685	RC048B LED41S/830 100-277 W60L60 LA	3000 K	120 lm/W	4.100 lm

## Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Order Code	Full Product Name	Regulable
911401857985	RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA	No	911401858085	RC048B LED42S/865 100-277 W30L121 LA	No

## Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401857385	RC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA	-
911401857485	RC048B LED42S/865 100-277 W59L59 LA	No
911401857585	RC048B LED42S/840 100-277 W60L60 LA	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401857685	RC048B LED42S/865 100-277 W60L60 LA	No
911401880685	RC048B LED41S/830 100-277 W60L60 LA	No

