

PHILIPS

Lighting



47000 l mene kadar, 170 lm/w verimlilięe sahip, hibrit versiyon seęeneęi bulunan kapsamlı g neş enerjili sokak lambası yelpazesi.

RoadFlair Pro Solar

Ana yollar, otoyollar ve otopark alanları iin uygundur, Yapılandırılabilir dim etme profiline sahiptir. Aerodinamik otomobil tasarımından ilham alan, Sıfır olumsuz evresel etkiye sahip s rd r lebilir tasarım, Artan verimlilik sayesinde k  lt lm ş pil ve panel boyutu.

Faydaları

- Elektrik şebekesine erişimi olmayan alanlara ışık getirir
- Enerji tasarrufu sağlar
- Kablolama iin kazmak gerekmedięinden peyzajı korur
- evre dostudur
- Y ksek etki seviyesi pil ve panel boyutunu k  lt rerek aydınlatma noktası başına maliyeti azaltır
- Uzun kullanım  mr  iin saęlam yapı

RoadFlair Pro Solar

Özellikler

- 200 lm/watt'a kadar yüksek ışık verimliliği
- Birden fazla pil türüyle (LiFePO4, LMLA GEL) uyumlu
- Hem şebekeden bağımsız hem de hibrit modeller olarak sunulur
- Yapılandırılabilir karartma profili ve yük watt değeri
- Sağlamlık ve mükemmel termal yönetim için basınçlı döküm alüminyum muhafaza

Uygulama

- Otoyollar, Sokaklar, Caddeler, Otoparklar...

Versions



RoadFlair Pro Solar

RoadFlair Pro Solar

RoadFlair Pro Solar


RoadFlair Pro Solar



RoadFlair Pro Solar


Boyutlu çizim

Product Size



Unit: mm


Product Size



Unit: mm


Boyutlu çizim

Product Size




Unit: mm

Product Size



Unit: mm

Product Size



Unit: mm

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70

Çalıştırma ve Elektrik

Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı ve hibrit (aynı Hibrit Şarj Cihazı)
----------------------	---

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılabilir
Solar dim etme profili	As per charge controler settings

Mekanik ve Muhafaza

Pil konumu	No
Muhafaza Rengi	Gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
-------------------------	--------------

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Genel yükseklik	Toplam uzunluk	Genel genişlik
911401525343	BRP595 LED473/757 280W DM Solar	95 mm	726 mm	244 mm
911401525643	BRP592 LED202/757 120W DM Solar	95 mm	493 mm	189 mm
911401525443	BRP594 LED386/757 240W DM Solar	96 mm	709 mm	189 mm
911401525743	BRP591 LED150/757 90W DM Solar	95 mm	423 mm	189 mm
911401525543	BRP593 LED251/757 150W DM Solar	96 mm	578 mm	189 mm

