



190 lm/w'a kadar yüksek verimlilikle yükseltilmiş 30.000 lümen sayesinde pil ve panel optimizasyonu, en dayanıklı tasarımla birleştirilmiş dünya standartlarında bileşenler.

GreenVision Xceed Gen2 Yüksek Verimli Güneş Enerjisi

30000 lümen kadar kapsamlı güneş enerjili sokak lambaları yelpazesi, 190 lm/w'a kadar verimlilik ve hibrit versiyon seçenekleri. Ana yollar, otoyollar ve otopark alanları için uygundur. Yapılandırılabilir dim etme profili ve yük watt gücü sunar.

GreenVision Xceed Gen2 Yüksek Verimli Güneş Enerjisi

Özellikler

- 190lm/watt'a kadar yüksek aydınlatma verimliliği
- Birden fazla pil türüyle uyumludur (LiFePO4, GEL)
- Hem şebekeden bağımsız hem de hibrit modeller olarak sunulur
- Yapılandırılabilir karartma profili ve yük watt değeri
- Sağlamlık ve mükemmel termal yönetim için basınçlı döküm alüminyum muhafaza


Uygulama

- Otoyollar
- Cadde
- Yol
- Otopark

Versions



GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar



GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar



GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar




GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar




GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar

Boyutlu çizim

Product Size




Product Size




GreenVision Xceed Gen2 Yüksek Verimli Güneş Enerjisi

Boyutlu çizim


Product Size



Product Size



Product Size



Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70

Çalıştırma ve Elektrik

Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı ve hibrit (aynı Hibrit Şarj Cihazı)
----------------------	---

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılabilir
Solar dim etme profili	As per charge controler settings

Mekanik ve Muhafaza

Pil konumu	No
Muhafaza Rengi	Gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
-------------------------	--------------

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Genel yükseklik	Toplam uzunluk	Genel genişlik
97936100	BRP383 LED 310/757 174W DM A5	138 mm	739 mm	310 mm
97934700	BRP382 LED 270/757 173W DM A5	138 mm	499 mm	310 mm
97937800	BRP384 LED 320/757 174W DM A5	168 mm	921 mm	361 mm
97935400	BRP382L LED 290/757 174W DM A5	138 mm	599 mm	310 mm
97933000	BRP381 LED 220/757 140W DM A5	138 mm	449 mm	310 mm

GreenVision Xceed Gen2 Yüksek Verimli Güneş Enerjisi

