



# GentleSpace – Éclairage de haute qualité et efficace conçu pour l'excellence dans les environnements difficiles

## GentleSpace gen4

GentleSpace gen4 est la solution d'éclairage ultime pour les environnements industriels et les installations sportives intérieures. Il dépasse les attentes en garantissant une qualité de lumière supérieure, en améliorant la sécurité et la productivité des employés, et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur. Conçu pour la longévité, GentleSpace gen4 réduit la fréquence, les tracas et les coûts de maintenance, ce qui le rend idéal pour les installations à hauts plafonds. Sa conception économe en énergie réduit les dépenses opérationnelles, offrant une efficacité maximale des applications et un coût total de possession (TCO) attractif. Cette gamme de produits offre une grande variété d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large), de flux lumineux et d'options de connectivité. Avec GentleSpace gen4, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure pour chaque application à haut plafond. Son design moderne et plat le rend plus facile à installer, à nettoyer et à entretenir. La conception à fenêtre optique unique offre des performances visuelles supérieures. Une variété de possibilités de montage et de connecteurs, comme le connecteur IP65 pré-monté, permettent une installation rapide et facile. La conception robuste permet de résister à des conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements. Vous pouvez

choisir parmi différents matériaux de cache, y compris des variantes spécialisées pour des applications avec des températures extrêmes (XT), dans des zones dangereuses (ATEX 2/22) ou pour des applications sportives. En outre, GentleSpace gen4 offre des options de connectivité avancées. Il est prêt à être utilisé dans les systèmes d'éclairage connecté comme Interact. Un éclairage fiable et à haute efficacité avec une connectivité intelligente – un choix brillant pour un avenir meilleur. Adoptez la durabilité avec GentleSpace gen4, la solution d'éclairage pour grandes hauteurs qui respecte les principes de l'économie circulaire en privilégiant la durabilité et la recyclabilité. Le luminaire peut être entretenu, et toutes les informations sont disponibles à portée de main via l'application Signify Service Tag. Que vous recherchiez une solution fiable qui saura se faire oublier ou une solution pouvant être adaptée et contrôlée après installation, GentleSpace gen4 est le choix qu'il vous faut.

### Avantages

- Conception robuste, créée pour résister aux conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements
- Architecture de produit compacte, résistante aux chocs élevés (IK08), à l'eau et à la poussière (IP65)
- Excellente uniformité de la lumière et faible éblouissement pour des conditions de travail optimisées avec une sécurité améliorée et un plus grand confort visuel
- Coût total de possession attractif grâce à sa haute efficacité lumineuse (jusqu'à 189 lm/W), sa longue durée de vie (100 000 heures à L85) et son plan d'éclairage optimisé qui nécessite moins de luminaires par application
- Installation facile. Architecture monobloc plus légère (environ 20 % plus légère que la génération précédente) avec plusieurs options de montage pour une installation flexible dans divers environnements et conditions
- Connectivité Interact Ready pour un éclairage intelligent. Connectez-vous au cloud et découvrez d'autres moyens d'économiser de l'énergie grâce à une efficacité optimisée, à la détection de mouvement et à l'utilisation de la lumière du jour, ainsi qu'à une gestion de l'éclairage, à une productivité et à une sécurité améliorées.
- Conçu dans un souci de durabilité. Répond aux critères d'éclairage pour la circularité pour vous aider à atteindre vos objectifs de développement durable

## Fonctions

- Des performances exceptionnelles avec les versions UltraEfficient (UE, 189 lm/W) et High-Efficiency (HE, 183 lm/W)
- Longue durée de vie de 100 000 heures à L85
- Haute résistance à l'eau (IP65) et grande protection contre les chocs (IK08)
- Grande variété d'optiques (faisceau extensif/faisceau semi-intensif/faisceau intensif/faisceau extra-intensif/grande hauteur/asymétrique)
- Options spéciales pour un large éventail d'applications : version Extreme (XT) jusqu'à 70 °C, classe de sécurité I ou II, version protégée pour piscine (SWP), protection marine (MSP), option résistante aux balles certifiée VDE (BP), version certifiée ATEX 2/22. Testé par rapport à une large liste de substances chimiques pouvant être présentes en milieu industriel
- Système de montage amovible pour une installation facile, comprenant diverses options de montage et divers connecteurs (connecteur prémonté IP65 ou câble à fil volant)
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression avec gestion thermique efficace ainsi que conception plate à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'installation, le nettoyage et la maintenance.
- Conception de module LED unique pour une qualité de lumière supérieure
- Accès à l'application Signify Service tag avec des informations de service et de maintenance

## Application


- Sites de fabrication (de l'alimentation et des boissons à l'industrie lourde)
- Centres logistiques et entrepôts
- Installations sportives couvertes, piscines et salles d'exposition

## Versions




GentleSpace gen4-small, bracket,  
Interact ready

## Schéma dimensionnel




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m or 2m



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m or 2m


## Schéma dimensionnel

BY581X suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580P, BY582P suspended




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m or 2m

BY581P, BY583P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P, BY582P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY580P, BY582P Bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581X Bracket




With Wisland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m, or 2m

BY580X Bracket





With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

BY581P, BY583P Wallmounted bracket




With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is: 0.5m or 1m or 1.5m. or 2m

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



GentleSpace gen4-large,  
suspension



GentleSpace gen4-small,  
suspension

| Informations générales        |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Driver inclus                 | Oui                                             |
| Nombre d'appareillages        | 1 unité                                         |
| Fonctionnement et électricité |                                                 |
| Classe de protection CEI      | Classe électrique I                             |
| Tension d'entrée              | 220 à 240 V                                     |
| Fréquence linéaire            | 50 to 60 Hz                                     |
| Mécanique et boîtier          |                                                 |
| Couleur du corps              | Argent                                          |
| Indice de protection          | IP65                                            |
| Fonctionnement de secours     |                                                 |
| Secours centralisé            | Non                                             |
| Approbation et application    |                                                 |
| Marquage CE                   | Oui                                             |
| Marquage ENEC                 | Marquage ENEC                                   |
| Inflammabilité                | Pour montage sur surfaces aisément inflammables |
| Performances initiales        |                                                 |
| Tolérance de flux lumineux    | +/-10%                                          |

Informations générales

| Order Code | Full Product Name                     | Service Tag |
|------------|---------------------------------------|-------------|
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI          | Oui         |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI       | Oui         |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR       | Oui         |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | Oui         |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | Oui         |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui         |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui         |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui         |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui         |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4    | Oui         |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4    | Oui         |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4    | Oui         |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4    | Oui         |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4  | Oui         |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | Oui         |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | Oui         |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW    | -           |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW | -           |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI          | Oui         |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI       | Oui         |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI       | -           |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI          | Oui         |

| Order Code | Full Product Name                        | Service Tag |
|------------|------------------------------------------|-------------|
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI             | Oui         |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI          | Oui         |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI             | Oui         |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI             | Oui         |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI          | Oui         |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI          | Oui         |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI             | Oui         |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI          | Oui         |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI            | Oui         |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI         | Oui         |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR          | Oui         |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR       | Oui         |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | -           |
| 59052600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | -           |
| 59058800   | BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSCHEMBR1mCW5  | -           |
| 59060100   | BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5  | -           |
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR          | Oui         |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR       | Oui         |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR        | -           |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | -           |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m | -           |
| 59053300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | -           |
| 59059500   | BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCHEMBR1mCW5  | -           |
| 59061800   | BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5  | -           |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | -           |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | -           |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI             | Oui         |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI          | Oui         |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI          | -           |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI          | Oui         |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI             | Oui         |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI          | Oui         |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI             | Oui         |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI             | Oui         |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI          | Oui         |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI          | Oui         |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI             | Oui         |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI          | Oui         |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI            | Oui         |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI         | Oui         |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI             | Oui         |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI          | Oui         |

| Order Code | Full Product Name                     | Service Tag |
|------------|---------------------------------------|-------------|
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI          | Oui         |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI       | Oui         |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI          | Oui         |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | -           |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | -           |

## Données techniques de l'éclairage (1/2)

| Order Code | Full Product Name                     | Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse |  | Température de couleur corrélée (nom.) |  | Indice de rendu de couleur (IRC) |  | Efficacité lumineuse (nominale) | Order Code | Full Product Name                | Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse |  | Température de couleur corrélée (nom.) |  | Indice de rendu de couleur (IRC) |  | Efficacité lumineuse (nominale) |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|
|            |                                       |                                                      |  |                                        |  |                                  |  |                                 |            |                                  |                                                      |  |                                        |  |                                  |  |                                 |
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI          | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 167 lm/W                        | 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI  | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 175 lm/W                        |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI       | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 177 lm/W                        | 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI  | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 182 lm/W                        |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR       | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 167 lm/W                        | 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI     | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 171 lm/W                        |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 174 lm/W                        | 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI     | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 167 lm/W                        |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 184 lm/W                        | 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI  | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 178 lm/W                        |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 171 lm/W                        | 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI  | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 175 lm/W                        |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 167 lm/W                        | 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI     | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 155 lm/W                        |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 174 lm/W                        | 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI  | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 164 lm/W                        |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 167 lm/W                        | 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI     | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 169 lm/W                        |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 178 lm/W                        | 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI     | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 164 lm/W                        |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 175 lm/W                        | 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI  | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 178 lm/W                        |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 184 lm/W                        | 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI  | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 174 lm/W                        |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 177 lm/W                        | 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI     | 10 or 24 degré(s)                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 164 lm/W                        |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4  | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 174 lm/W                        | 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI  | 10 or 24 degré(s)                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 174 lm/W                        |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 167 lm/W                        | 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI    | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 164 lm/W                        |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 175 lm/W                        | 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 174 lm/W                        |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW    | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 165 lm/W                        | 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI     | -                                                    |  | 6500 K                                 |  | >80                              |  | 164 lm/W                        |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 176 lm/W                        | 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI  | -                                                    |  | 6500 K                                 |  | >80                              |  | 172 lm/W                        |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI          | -                                                    |  | 4000 K                                 |  | >80                              |  | 167 lm/W                        | 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI  | -                                                    |  | 3000 K                                 |  | >80                              |  | 159 lm/W                        |

|               |                                           | Angle<br>d'ouverture<br>du faisceau |                              | Température<br>de couleur        |                                  | Indice<br>de rendu<br>de couleur |                     | Efficacité<br>lumineuse |                     |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Order<br>Code | Full Product Name                         | de la<br>source<br>lumineuse        | de la<br>source<br>lumineuse | de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | de couleur<br>(IRC)              | de couleur<br>(IRC) | de couleur<br>(IRC)     | de couleur<br>(IRC) |
| 58928500      | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI              | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >90                              | >90                 | 157 lm/W                | 157 lm/W            |
| 59424100      | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR           | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 167 lm/W                | 167 lm/W            |
| 59428900      | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR        | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 175 lm/W                | 175 lm/W            |
| 58902500      | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR      | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 170 lm/W                | 170 lm/W            |
| 59052600      | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5  | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 175 lm/W                | 175 lm/W            |
| 59058800      | BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5 | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 167 lm/W                | 167 lm/W            |
| 59060100      | BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5 | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 175 lm/W                | 175 lm/W            |
| 59425800      | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR           | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 174 lm/W                | 174 lm/W            |
| 59429600      | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR        | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 181 lm/W                | 181 lm/W            |
| 58901800      | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR         | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 165 lm/W                | 165 lm/W            |
| 58903200      | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR      | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 176 lm/W                | 176 lm/W            |
| 58932200      | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m  | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 177 lm/W                | 177 lm/W            |
| 59053300      | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5  | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 181 lm/W                | 181 lm/W            |
| 59059500      | BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5 | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 174 lm/W                | 174 lm/W            |
| 59061800      | BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5 | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 181 lm/W                | 181 lm/W            |
| 58904900      | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW        | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 157 lm/W                | 157 lm/W            |
| 58906300      | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW     | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 170 lm/W                | 170 lm/W            |
| 59409800      | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI              | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 174 lm/W                | 174 lm/W            |
| 59411100      | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI           | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 184 lm/W                | 184 lm/W            |
| 59413500      | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI           | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 189 lm/W                | 189 lm/W            |
| 59416600      | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI              | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 174 lm/W                | 174 lm/W            |
| 59417300      | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI              | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 167 lm/W                | 167 lm/W            |
| 59420300      | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI           | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 181 lm/W                | 181 lm/W            |
| 59421000      | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI           | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 177 lm/W                | 177 lm/W            |
| 59423400      | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI              | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 162 lm/W                | 162 lm/W            |
| 59427200      | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI           | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 171 lm/W                | 171 lm/W            |
| 59436400      | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI              | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 171 lm/W                | 171 lm/W            |
| 59437100      | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI              | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 167 lm/W                | 167 lm/W            |
| 59440100      | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI           | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 181 lm/W                | 181 lm/W            |
| 59441800      | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI           | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 175 lm/W                | 175 lm/W            |
| 58909400      | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI              | 10 or 24<br>degré(s)                | 10 or 24<br>degré(s)         | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 171 lm/W                | 171 lm/W            |
| 58911700      | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI           | 10 or 24<br>degré(s)                | 10 or 24<br>degré(s)         | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 181 lm/W                | 181 lm/W            |
| 58917900      | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI             | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 171 lm/W                | 171 lm/W            |
| 58919300      | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI          | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 181 lm/W                | 181 lm/W            |
| 58921600      | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI              | -                                   | -                            | 6500 K                           | 6500 K                           | >80                              | >80                 | 171 lm/W                | 171 lm/W            |
| 58923000      | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI           | -                                   | -                            | 6500 K                           | 6500 K                           | >80                              | >80                 | 179 lm/W                | 179 lm/W            |
| 58925400      | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI              | -                                   | -                            | 3000 K                           | 3000 K                           | >80                              | >80                 | 162 lm/W                | 162 lm/W            |
| 58927800      | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI           | -                                   | -                            | 3000 K                           | 3000 K                           | >80                              | >80                 | 171 lm/W                | 171 lm/W            |
| 58929200      | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI              | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >90                              | >90                 | 165 lm/W                | 165 lm/W            |
| 58930800      | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m     | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 181 lm/W                | 181 lm/W            |
| 58931500      | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m     | -                                   | -                            | 4000 K                           | 4000 K                           | >80                              | >80                 | 177 lm/W                | 177 lm/W            |

Données techniques de l'éclairage (2/2)

| Order Code | Full Product Name                        | Flux<br>lumineux | Type d'optique                                     |
|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI             | 70 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI          | 70 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR          | 70 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR       | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR    | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4          | 13 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4          | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4          | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4          | 35 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4       | 13 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4       | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4       | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4       | 35 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4     | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR       | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR    | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | 25 000 lm        | Angle<br>d'ouverture de<br>faisceau<br>asymétrique |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI<br>MBW | 25 000 lm        | Angle<br>d'ouverture de<br>faisceau<br>asymétrique |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI             | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI          | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI          | 10 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI             | 13 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI             | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |

| Order Code | Full Product Name                           | Flux<br>lumineux | Type d'optique                                     |
|------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI             | 13 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI             | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI                | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI             | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI                | 13 000 lm        | Faisceau semi-<br>intensif                         |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI                | 17 000 lm        | Faisceau semi-<br>intensif                         |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI             | 13 000 lm        | Faisceau semi-<br>intensif                         |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI             | 17 000 lm        | Faisceau semi-<br>intensif                         |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI                | 17 000 lm        | Faisceau<br>intensif                               |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI             | 17 000 lm        | Faisceau<br>intensif                               |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI               | 17 000 lm        | Optique grande<br>hauteur                          |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI            | 17 000 lm        | Optique grande<br>hauteur                          |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI                | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI             | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI             | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI                | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR             | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR          | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR        | 17 000 lm        | Angle<br>d'ouverture de<br>faisceau<br>asymétrique |
| 59052600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP<br>1mCW5 | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59058800   | BY580P 170S/840 DIA HE<br>WBGCSICHEMBR1mCW5 | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59060100   | BY580P 170S/840 DIA<br>HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | 17 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR             | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR          | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |

| Order Code | Full Product Name                           | Flux<br>lumineux | Type d'optique                                     |
|------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR           | 25 000 lm        | Angle<br>d'ouverture de<br>faisceau<br>asymétrique |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR        | 25 000 lm        | Angle<br>d'ouverture de<br>faisceau<br>asymétrique |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT<br>1m | 35 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59053300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP<br>1mCW5 | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59059500   | BY581P 250S/840 DIA HE<br>WBGCSICHEMBR1mCW5 | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59061800   | BY581P 250S/840 DIA<br>HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW          | 17 000 lm        | Angle<br>d'ouverture de<br>faisceau<br>asymétrique |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI<br>MBW    | 17 000 lm        | Angle<br>d'ouverture de<br>faisceau<br>asymétrique |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI                | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI             | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI             | 20 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI                | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI                | 35 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI             | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif                               |

| Order Code | Full Product Name                     | Flux<br>lumineux | Type d'optique             |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI       | 35 000 lm        | Faisceau<br>extensif       |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI          | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif       |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI       | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif       |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI          | 25 000 lm        | Faisceau semi-<br>intensif |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI          | 35 000 lm        | Faisceau semi-<br>intensif |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI       | 25 000 lm        | Faisceau semi-<br>intensif |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI       | 35 000 lm        | Faisceau semi-<br>intensif |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI          | 25 000 lm        | Faisceau<br>intensif       |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI       | 25 000 lm        | Faisceau<br>intensif       |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI         | 25 000 lm        | Optique grande<br>hauteur  |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI      | 25 000 lm        | Optique grande<br>hauteur  |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI          | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif       |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI       | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif       |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI          | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif       |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI       | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif       |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI          | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif       |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | 25 000 lm        | Faisceau<br>extensif       |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | 35 000 lm        | Faisceau<br>extensif       |

Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name                     | Consommation<br>électrique | Convient pour la<br>commutation<br>aléatoire                                                              |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI          | 420 W                      | Non                                                                                                       |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI       | 397 W                      | Non                                                                                                       |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR       | 420 W                      | Non                                                                                                       |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4<br>BR | 144 W                      | Oui (relatif à la<br>détection de<br>présence/<br>mouvement et à<br>la collecte de la<br>lumière du jour) |

| Order Code | Full Product Name                        | Consommation<br>électrique | Convient pour la<br>commutation<br>aléatoire                                                              |
|------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI<br>H4 BR | 136 W                      | Oui (relatif à la<br>détection de<br>présence/<br>mouvement et à<br>la collecte de la<br>lumière du jour) |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4          | 76 W                       | Oui (relatif à la<br>détection de<br>présence/                                                            |

| Order Code | Full Product Name                    | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire                                                     |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                      |                         | mouvement et à la collecte de la lumière du jour)                                          |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4      | 102 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4      | 144 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4      | 210 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4   | 73 W                    | Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4   | 97 W                    | Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4   | 136 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4   | 198 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 | 144 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à                                    |

| Order Code | Full Product Name                        | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire                                                     |
|------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                         | la collecte de la lumière du jour)                                                         |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR       | 102 W                   | Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR    | 97 W                    | Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | 152 W                   | Non                                                                                        |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | 142 W                   | Non                                                                                        |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI             | 102 W                   | Non                                                                                        |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI          | 97 W                    | Non                                                                                        |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI          | 55 W                    | Non                                                                                        |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI             | 76 W                    | Non                                                                                        |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI             | 102 W                   | Non                                                                                        |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI          | 73 W                    | Non                                                                                        |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI          | 97 W                    | Non                                                                                        |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI             | 110 W                   | Non                                                                                        |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI          | 104 W                   | Non                                                                                        |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI             | 77 W                    | Non                                                                                        |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI             | 104 W                   | Non                                                                                        |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI          | 73 W                    | Non                                                                                        |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI          | 98 W                    | Non                                                                                        |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI             | 104 W                   | Non                                                                                        |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI          | 98 W                    | Non                                                                                        |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI            | 104 W                   | Non                                                                                        |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI         | 98 W                    | Non                                                                                        |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI             | 104 W                   | Non                                                                                        |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI          | 99 W                    | Non                                                                                        |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI          | 104 W                   | Non                                                                                        |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI             | 108 W                   | Non                                                                                        |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR          | 102 W                   | Non                                                                                        |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR       | 97 W                    | Non                                                                                        |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | 100 W                   | Non                                                                                        |
| 59052600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | 97 W                    | Non                                                                                        |
| 59058800   | BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSCHEMBR1mCW5  | 102 W                   | Non                                                                                        |
| 59060100   | BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSCHEMMBW1mCW5  | 97 W                    | Non                                                                                        |

| Order Code | Full Product Name                         | Consommation électrique | Convient pour la      |  |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
|            |                                           |                         | commutation aléatoire |  |
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR           | 144 W                   | Non                   |  |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR        | 138 W                   | Non                   |  |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR         | 152 W                   | Non                   |  |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR      | 142 W                   | Non                   |  |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m  | 198 W                   | Non                   |  |
| 59053300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5  | 138 W                   | Non                   |  |
| 59059500   | BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5 | 144 W                   | Non                   |  |
| 59061800   | BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5 | 138 W                   | Non                   |  |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW        | 108 W                   | Non                   |  |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW     | 100 W                   | Non                   |  |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI              | 144 W                   | Non                   |  |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI           | 136 W                   | Non                   |  |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI           | 106 W                   | Non                   |  |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI              | 144 W                   | Non                   |  |

| Order Code | Full Product Name                     | Consommation électrique | Convient pour la      |  |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
|            |                                       |                         | commutation aléatoire |  |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI          | 210 W                   | Non                   |  |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI       | 138 W                   | Non                   |  |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI       | 198 W                   | Non                   |  |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI          | 154 W                   | Non                   |  |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI       | 146 W                   | Non                   |  |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI          | 146 W                   | Non                   |  |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI          | 210 W                   | Non                   |  |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI       | 138 W                   | Non                   |  |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI       | 200 W                   | Non                   |  |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI          | 146 W                   | Non                   |  |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI       | 138 W                   | Non                   |  |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI         | 146 W                   | Non                   |  |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI      | 138 W                   | Non                   |  |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI          | 146 W                   | Non                   |  |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI       | 140 W                   | Non                   |  |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI          | 154 W                   | Non                   |  |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI       | 146 W                   | Non                   |  |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI          | 152 W                   | Non                   |  |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | 138 W                   | Non                   |  |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | 198 W                   | Non                   |  |

Commandes et gradation

| Order Code | Full Product Name                     | Variation de l'intensité lumineuse | Commande intégrée   | Niveau de gradation maximal |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |                                       |                                    |                     |                             |
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI          | Oui                                | -                   | 10%                         |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI       | Oui                                | -                   | 10%                         |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR       | Oui                                | -                   | 10%                         |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4       | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4    | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4    | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |

| Order Code | Full Product Name                     | Variation de l'intensité lumineuse | Commande intégrée   | Niveau de gradation maximal |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|            |                                       |                                    |                     |                             |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4    | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4    | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4  | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | Oui                                | Capteur SNH (R) 210 | -                           |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW    | Oui                                | -                   | 10%                         |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW | Oui                                | -                   | 10%                         |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI          | Non                                | -                   | -                           |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI       | Non                                | -                   | -                           |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI       | Oui                                | -                   | 10%                         |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI          | Oui                                | -                   | 10%                         |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI          | Oui                                | -                   | 10%                         |

| Order    |                                           | Variation                |                   | Niveau de         |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                           | de l'intensité lumineuse | Commande intégrée |                   |
| Code     | Full Product Name                         |                          |                   | gradation maximal |
| 59418000 | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59419700 | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59422700 | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59426500 | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59434000 | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59435700 | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59438800 | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59439500 | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58908700 | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58910000 | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58916200 | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI             | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58918600 | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI          | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58920900 | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58922300 | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58926100 | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58928500 | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59424100 | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59428900 | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR        | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58902500 | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR      | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59052600 | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5  | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59058800 | BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5 | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59060100 | BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5 | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59425800 | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59429600 | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR        | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58901800 | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR         | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58903200 | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR      | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58932200 | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m  | Oui                      | -                 | 10%               |

Mécanique et boîtier

| Order Code | Full Product Name                  | Protection                  | Résistance                                  |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                    | contre les chocs mécaniques | aux chocs pour des applications spécifiques |
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI       | IK07                        | -                                           |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI    | IK07                        | -                                           |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR    | IK07                        | -                                           |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR | IK03                        | -                                           |

| Order    |                                           | Variation                |                   | Niveau de         |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                           | de l'intensité lumineuse | Commande intégrée |                   |
| Code     | Full Product Name                         |                          |                   | gradation maximal |
| 59053300 | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5  | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59059500 | BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5 | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59061800 | BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5 | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58904900 | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW        | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58906300 | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW     | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59409800 | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI              | Non                      | -                 | -                 |
| 59411100 | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI           | Non                      | -                 | -                 |
| 59413500 | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59416600 | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59417300 | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59420300 | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59421000 | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59423400 | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59427200 | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59436400 | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59437100 | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59440100 | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 59441800 | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58909400 | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58911700 | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58917900 | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI             | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58919300 | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI          | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58921600 | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58923000 | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58925400 | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58927800 | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI           | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58929200 | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI              | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58930800 | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m     | Oui                      | -                 | 10%               |
| 58931500 | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m     | Oui                      | -                 | 10%               |

| Order Code | Full Product Name                         | Protection<br>contre les<br>chocs<br>mécaniques | Résistance<br>aux chocs<br>pour des<br>applications<br>spécifiques |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4           | IK03                                            | -                                                                  |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4        | IK03                                            | -                                                                  |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4        | IK03                                            | -                                                                  |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4        | IK03                                            | -                                                                  |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4        | IK03                                            | -                                                                  |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4      | IK03                                            | -                                                                  |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR        | IK03                                            | -                                                                  |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR     | IK03                                            | -                                                                  |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW        | IK07                                            | -                                                                  |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW     | IK07                                            | -                                                                  |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI             | IK07                                            | -                                                                  |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI          | IK07                                            | -                                                                  |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR        | IK07                                            | -                                                                  |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR      | IK07                                            | -                                                                  |
| 59052600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5  | IK07                                            | Éclairage<br>résistant aux<br>balles/<br>impacts de<br>balles      |
| 59058800   | BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5 | IK07                                            | -                                                                  |
| 59060100   | BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5 | IK07                                            | -                                                                  |

| Order Code | Full Product Name                         | Protection<br>contre les<br>chocs<br>mécaniques | Résistance<br>aux chocs<br>pour des<br>applications<br>spécifiques |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR        | IK07                                            | -                                                                  |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR         | IK07                                            | -                                                                  |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR      | IK07                                            | -                                                                  |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m  | IK07                                            | -                                                                  |
| 59053300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5  | IK07                                            | Éclairage<br>résistant aux<br>balles/<br>impacts de<br>balles      |
| 59059500   | BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSCICHEMBR1mCW5 | IK07                                            | -                                                                  |
| 59061800   | BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSCICHEMMBW1mCW5 | IK07                                            | -                                                                  |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW        | IK07                                            | -                                                                  |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW     | IK07                                            | -                                                                  |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI             | IK07                                            | -                                                                  |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI          | IK07                                            | -                                                                  |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI           | IK07                                            | -                                                                  |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI              | IK07                                            | -                                                                  |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m     | IK07                                            | -                                                                  |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m     | IK07                                            | -                                                                  |

## Fonctionnement de secours (1/2)

| Order<br>Code | Full Product Name                     | Eclairage<br>de<br>secours                                              | Flux en<br>mode<br>secours | Type de<br>batterie       |                            |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|               |                                       |                                                                         |                            | d'éclairage<br>de secours | Alimentation<br>de secours |
| 58949000      | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI          | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 58950600      | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI       | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 58951300      | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR       | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59401200      | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59402900      | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59392300      | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59393000      | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59394700      | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59395400      | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59396100      | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59397800      | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59398500      | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59399200      | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59405000      | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4  | Éclairage<br>de<br>secours<br>3 heures<br>avec<br>interface<br>sans fil | 850 lm                     | Lithium                   | 5 W                        |
| 59400500      | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59403600      | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 58905600      | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW    | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 58907000      | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59408100      | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI          | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59410400      | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI       | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59412800      | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI       | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |
| 59414200      | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI          | -                                                                       | -                          | -                         | -                          |

| Order<br>Code | Full Product Name                        | Eclairage<br>de<br>secours | Flux en<br>mode<br>secours | Type de<br>batterie       |                            |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|               |                                          |                            |                            | d'éclairage<br>de secours | Alimentation<br>de secours |
| 59415900      | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI             | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59418000      | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI          | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59419700      | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI          | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59422700      | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI             | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59426500      | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI          | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59434000      | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI             | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59435700      | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI             | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59438800      | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI          | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59439500      | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI          | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 58908700      | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI             | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 58910000      | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI          | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 58916200      | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI            | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 58918600      | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI         | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 58920900      | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI             | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 58922300      | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI          | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 58926100      | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI          | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 58928500      | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI             | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59424100      | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR          | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59428900      | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR       | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 58902500      | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59052600      | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59058800      | BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59060100      | BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | -                          | -                          | -                         | -                          |
| 59425800      | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR          | -                          | -                          | -                         | -                          |

| Order    |                                          | Eclairage  | Flux en      | Type de                |              |
|----------|------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|
|          |                                          |            |              | batterie               | Alimentation |
| Code     | Full Product Name                        | de secours | mode secours | d'éclairage de secours | de secours   |
| 59429600 | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR       | -          | -            | -                      | -            |
| 58901800 | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR        | -          | -            | -                      | -            |
| 58903200 | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | -          | -            | -                      | -            |
| 58932200 | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m | -          | -            | -                      | -            |
| 59053300 | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | -          | -            | -                      | -            |
| 59059500 | BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 | -          | -            | -                      | -            |
| 59061800 | BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | -          | -            | -                      | -            |
| 58904900 | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | -          | -            | -                      | -            |
| 58906300 | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | -          | -            | -                      | -            |
| 59409800 | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI             | -          | -            | -                      | -            |
| 59411100 | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI          | -          | -            | -                      | -            |
| 59413500 | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI          | -          | -            | -                      | -            |
| 59416600 | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI             | -          | -            | -                      | -            |
| 59417300 | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI             | -          | -            | -                      | -            |
| 59420300 | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI          | -          | -            | -                      | -            |
| 59421000 | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI          | -          | -            | -                      | -            |
| 59423400 | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI             | -          | -            | -                      | -            |

| Order    |                                       | Eclairage  | Flux en      | Type de                |              |
|----------|---------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------|
|          |                                       |            |              | batterie               | Alimentation |
| Code     | Full Product Name                     | de secours | mode secours | d'éclairage de secours | de secours   |
| 59427200 | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI       | -          | -            | -                      | -            |
| 59436400 | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI          | -          | -            | -                      | -            |
| 59437100 | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI          | -          | -            | -                      | -            |
| 59440100 | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI       | -          | -            | -                      | -            |
| 59441800 | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI       | -          | -            | -                      | -            |
| 58909400 | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI          | -          | -            | -                      | -            |
| 58911700 | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI       | -          | -            | -                      | -            |
| 58917900 | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI         | -          | -            | -                      | -            |
| 58919300 | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI      | -          | -            | -                      | -            |
| 58921600 | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI          | -          | -            | -                      | -            |
| 58923000 | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI       | -          | -            | -                      | -            |
| 58925400 | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI          | -          | -            | -                      | -            |
| 58927800 | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI       | -          | -            | -                      | -            |
| 58929200 | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI          | -          | -            | -                      | -            |
| 58930800 | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | -          | -            | -                      | -            |
| 58931500 | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | -          | -            | -                      | -            |

Fonctionnement de secours (2/2)

|            |                                       | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Order Code | Full Product Name                     |                                                            |
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI          | -                                                          |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI       | -                                                          |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR       | -                                                          |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | -                                                          |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | -                                                          |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                          |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                          |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                          |

|            |                                       | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Order Code | Full Product Name                     |                                                            |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4       | -                                                          |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                          |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                          |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                          |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4    | -                                                          |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4  | 3 h                                                        |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | -                                                          |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | -                                                          |

|            |                                          | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Order Code | Full Product Name                        |                                                            |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | -                                                          |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | -                                                          |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI             | -                                                          |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI          | -                                                          |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI          | -                                                          |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI             | -                                                          |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI             | -                                                          |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI          | -                                                          |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI          | -                                                          |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI             | -                                                          |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI          | -                                                          |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI             | -                                                          |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI             | -                                                          |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI          | -                                                          |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI          | -                                                          |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI             | -                                                          |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI          | -                                                          |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI            | -                                                          |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI         | -                                                          |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI             | -                                                          |
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI          | -                                                          |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI          | -                                                          |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI             | -                                                          |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR          | -                                                          |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR       | -                                                          |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | -                                                          |
| 59052600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | -                                                          |
| 59058800   | BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 | -                                                          |
| 59060100   | BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | -                                                          |
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR          | -                                                          |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR       | -                                                          |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR        | -                                                          |

|            |                                          | Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge) |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Order Code | Full Product Name                        |                                                            |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | -                                                          |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m | -                                                          |
| 59053300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | -                                                          |
| 59059500   | BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 | -                                                          |
| 59061800   | BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | -                                                          |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | -                                                          |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | -                                                          |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI             | -                                                          |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI          | -                                                          |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI          | -                                                          |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI             | -                                                          |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI             | -                                                          |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI          | -                                                          |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI          | -                                                          |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI             | -                                                          |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI          | -                                                          |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI             | -                                                          |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI             | -                                                          |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI          | -                                                          |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI          | -                                                          |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI             | -                                                          |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI          | -                                                          |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI            | -                                                          |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI         | -                                                          |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI             | -                                                          |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI          | -                                                          |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI             | -                                                          |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI          | -                                                          |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI             | -                                                          |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m    | -                                                          |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m    | -                                                          |

Approbation et application

|            |                                 | Gamme de températures | Essai au fil                   | Valeur de scintillement | Vale strol |            |                                       | Gamme de températures | Essai au fil                   | Valeur de scintillement | Valeur d'eff stroscop |
|------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Order Code | Full Product Name               | ambiantes             | incandescent                   | (PstLM)                 | (SVI)      | Order Code | Full Product Name                     | ambiantes             | incandescent                   | (PstLM)                 | (SVM)                 |
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI    | -30 à +55 °C          | Température 650 °C, durée 30 s | 0,22                    | 0,01       | 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | -30 à +55 °C          | Température 650 °C, durée 30 s | 1                       | 0,4                   |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI | -30 à +55 °C          | Température 650 °C, durée 30 s | 0,22                    | 0,01       | 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | -30 à +55 °C          | Température 650 °C, durée 30 s | 1                       | 0,4                   |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR | -30 à +55 °C          | Température 650 °C, durée 30 s | 0,22                    | 0,01       | 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | -30 à +55 °C          | Température 650 °C, durée 30 s | 1                       | 0,4                   |

| Order    |                                          | Gamme de     |                                      | Valeur de     | Vale  |          |                                     | Gamme de     |                                      | Valeur de     | Valeur d'eff |
|----------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-------|----------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Code     | Full Product Name                        | températures | Essai au fil                         | scintillement | strol | Order    | Full Product Name                   | températures | Essai au fil                         | scintillement | stroboscopi  |
|          |                                          | ambiantes    | incandescent                         | (PstLM)       | (SVM) | Code     |                                     | ambiantes    | incandescent                         | (PstLM)       | (SVM)        |
| 59393000 | BY580X 170S/840 SIA WB GC<br>SI H4       | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 1             | 0,4   | 59415900 | BY580P 170S/840 DIA WB GC<br>SI     | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 0,12          | 0,07         |
| 59394700 | BY581X 250S/840 SIA WB GC<br>SI H4       | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 1             | 0,4   | 59418000 | BY580P 130S/840 DIA HE WB<br>GC SI  | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -            |
| 59395400 | BY581X 350S/840 SIA WB GC<br>SI H4       | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 1             | 0,4   | 59419700 | BY580P 170S/840 DIA HE WB<br>GC SI  | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -            |
| 59396100 | BY580X 130S/840 SIA HE WB<br>GC SI H4    | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 1             | 0,4   | 59422700 | BY580P 170S/840 DIA WB PC<br>SI     | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 0,12          | 0,07         |
| 59397800 | BY580X 170S/840 SIA HE WB<br>GC SI H4    | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 1             | 0,4   | 59426500 | BY580P 170S/840 DIA HE WB<br>PC SI  | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -            |
| 59398500 | BY581X 250S/840 SIA HE WB<br>GC SI H4    | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 1             | 0,4   | 59434000 | BY580P 130S/840 DIA MB GC<br>SI     | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -            |
| 59399200 | BY581X 350S/840 SIA HE WB<br>GC SI H4    | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 1             | 0,4   | 59435700 | BY580P 170S/840 DIA MB GC<br>SI     | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 0,12          | 0,07         |
| 59405000 | BY581X 250S/840 SIA WB GC<br>SI ELW3 H4  | 0 °C à 25 °C | Température<br>850 °C, durée<br>30 s | 1             | 0,4   | 59438800 | BY580P 130S/840 DIA HE MB<br>GC SI  | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -            |
| 59400500 | BY580X 170S/840 SIA WB GC<br>SI H4 BR    | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 1             | 0,4   | 59439500 | BY580P 170S/840 DIA HE MB<br>GC SI  | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -            |
| 59403600 | BY580X 170S/840 SIA HE WB<br>GC SI H4 BR | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 1             | 0,4   | 58908700 | BY580P 170S/840 DIA NB GC<br>SI     | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -            |
| 58905600 | BY581P 250S/840 DIA ASYM<br>GC SI MBW    | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 58910000 | BY580P 170S/840 DIA HE NB<br>GC SI  | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -            |
| 58907000 | BY581P 250S/840 DIA HE<br>ASYM GC SI MBW | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 58916200 | BY580P 170S/840 DIA HRO<br>GC SI    | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 0,12          | 0,07         |
| 59408100 | BY580P 170S/840 PSU WB<br>GC SI          | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 0,04          | 0,07  | 58918600 | BY580P 170S/840 DIA HE<br>HRO GC SI | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -            |
| 59410400 | BY580P 170S/840 PSU HE<br>WB GC SI       | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 0,04          | 0,07  | 58920900 | BY580P 170S/865 DIA WB GC<br>SI     | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | 0,12          | 0,07         |
| 59412800 | BY580P 100S/840 DIA UE WB<br>GC SI       | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -     | 58922300 | BY580P 170S/865 DIA HE WB<br>GC SI  | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -            |
| 59414200 | BY580P 130S/840 DIA WB GC<br>SI          | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -     | 58926100 | BY580P 170S/830 DIA HE WB<br>GC SI  | -30 à +55 °C | Température<br>650 °C,<br>durée 30 s | -             | -            |

| Order    |                                          | Gamme de       |                                | Valeur de     | Vale  |          | Gamme de                              |              | Valeur de                      | Valeur d'eff  |             |
|----------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------|----------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| Code     | Full Product Name                        | températures   | Essai au fil                   | scintillement | strol | Order    | Full Product Name                     | températures | Essai au fil                   | scintillement | stroboscopi |
|          |                                          | ambiantes      | incandescent                   | (PstLM)       | (SVI) | Code     | Full Product Name                     | ambiantes    | incandescent                   | (PstLM)       | (SVM)       |
| 58928500 | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI             | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 58906300 | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | -             | -           |
| 59424100 | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR          | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 59409800 | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI          | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,04          | 0,07        |
| 59428900 | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR       | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | -             | -     | 59411100 | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI       | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,04          | 0,07        |
| 58902500 | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | -             | -     | 59413500 | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI       | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07        |
| 59052600 | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | -             | -     | 59416600 | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI          | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07        |
| 59058800 | BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 59417300 | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI          | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,22          | 0,01        |
| 59060100 | BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | -             | -     | 59420300 | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI       | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07        |
| 59425800 | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR          | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 59421000 | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI       | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,22          | 0,01        |
| 59429600 | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR       | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 59423400 | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI          | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07        |
| 58901800 | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR        | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 59427200 | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI       | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07        |
| 58903200 | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 59436400 | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI          | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07        |
| 58932200 | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m | -30 °C à 55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,22          | 0,01  | 59437100 | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI          | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,22          | 0,01        |
| 59053300 | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 59440100 | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI       | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07        |
| 59059500 | BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 59441800 | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI       | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,22          | 0,01        |
| 59061800 | BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 58909400 | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI          | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07        |
| 58904900 | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | -30 à +55 °C   | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07  | 58911700 | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI       | -30 à +55 °C | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12          | 0,07        |

| Order Code | Full Product Name                | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent      | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur de stroboscopie (SVM) | Order Code | Full Product Name                     | Gamme de températures ambiantes | Essai au fil incandescent      | Valeur de scintillement (PstLM) | Valeur de stroboscopie (SVM) |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI    | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12                            | 0,07                         | 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI       | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12                            | 0,07                         |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12                            | 0,07                         | 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI          | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12                            | 0,07                         |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI     | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12                            | 0,07                         | 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | -30 °C à 65 °C                  | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12                            | 0,07                         |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI  | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12                            | 0,07                         | 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | -30 °C à 55 °C                  | Température 650 °C, durée 30 s | 0,22                            | 0,01                         |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI     | -30 à +55 °C                    | Température 650 °C, durée 30 s | 0,12                            | 0,07                         |            |                                       |                                 |                                |                                 |                              |

Performances initiales

| Order Code | Full Product Name                     | Chromaticité initiale | Order Code | Full Product Name                        | Chromaticité initiale |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI          | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI             | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI       | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI          | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR       | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI            | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI         | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI             | (0.312, 0.327) SDCM 3 |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI          | (0.312, 0.325) SDCM 3 |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4       | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI          | (0.435, 0.401) SDCM 3 |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4       | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI             | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4       | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR          | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4    | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR       | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4    | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4    | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 59052600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4    | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 59058800   | BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4  | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 59060100   | BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR          | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR       | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW    | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR        | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI          | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI       | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 59053300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI       | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 59059500   | BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI          | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 59061800   | BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI          | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI       | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI       | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI             | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI          | (0.380, 0.375) SDCM 3 | 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI          | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI       | (0.383, 0.377) SDCM 3 | 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI          | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI          | (0.380, 0.375) SDCM 3 |            |                                          |                       |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI          | (0.380, 0.375) SDCM 3 |            |                                          |                       |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI       | (0.383, 0.377) SDCM 3 |            |                                          |                       |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI       | (0.383, 0.377) SDCM 3 |            |                                          |                       |

| Order Code | Full Product Name               | Chromaticité initiale |
|------------|---------------------------------|-----------------------|
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI    | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI    | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI    | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI    | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI    | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI    | (0.380, 0.375) SDCM 3 |

| Order Code | Full Product Name                     | Chromaticité initiale |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI       | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI         | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI      | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI          | (0.312, 0.327) SDCM 3 |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI       | (0.312, 0.325) SDCM 3 |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI          | (0.432, 0.400) SDCM 3 |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI       | (0.435, 0.401) SDCM 3 |
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI          | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | (0.383, 0.377) SDCM 3 |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | (0.383, 0.377) SDCM 3 |

Données du produit




| Order Code | Full Product Name                     | Code famille de produits |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 58949000   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI          | BY581P                   |
| 58950600   | BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI       | BY581P                   |
| 58951300   | BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR       | BY581P                   |
| 59401200   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | BY580X                   |
| 59402900   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | BY581X                   |
| 59392300   | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4       | BY580X                   |
| 59393000   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4       | BY580X                   |
| 59394700   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4       | BY580X                   |
| 59395400   | BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4       | BY581X                   |
| 59396100   | BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4    | BY580X                   |
| 59397800   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4    | BY580X                   |
| 59398500   | BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4    | BY581X                   |
| 59399200   | BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4    | BY581X                   |
| 59405000   | BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4  | BY581X                   |
| 59400500   | BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 BR    | BY580X                   |
| 59403600   | BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR | BY580X                   |
| 58905600   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW    | BY581P                   |
| 58907000   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW | BY581P                   |
| 59408100   | BY580P 170S/840 PSU WB GC SI          | BY580P                   |
| 59410400   | BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI       | BY580P                   |
| 59412800   | BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI       | BY580P                   |
| 59414200   | BY580P 130S/840 DIA WB GC SI          | BY580P                   |
| 59415900   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI          | BY580P                   |
| 59418000   | BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI       | BY580P                   |
| 59419700   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI       | BY580P                   |
| 59422700   | BY580P 170S/840 DIA WB PC SI          | BY580P                   |
| 59426500   | BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI       | BY580P                   |
| 59434000   | BY580P 130S/840 DIA MB GC SI          | BY580P                   |
| 59435700   | BY580P 170S/840 DIA MB GC SI          | BY580P                   |
| 59438800   | BY580P 130S/840 DIA HE MB GC SI       | BY580P                   |
| 59439500   | BY580P 170S/840 DIA HE MB GC SI       | BY580P                   |
| 58908700   | BY580P 170S/840 DIA NB GC SI          | BY580P                   |
| 58910000   | BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI       | BY580P                   |
| 58916200   | BY580P 170S/840 DIA HRO GC SI         | BY580P                   |
| 58918600   | BY580P 170S/840 DIA HE HRO GC SI      | BY580P                   |
| 58920900   | BY580P 170S/865 DIA WB GC SI          | BY580P                   |

| Order Code | Full Product Name                        | Code famille de produits |
|------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 58922300   | BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI          | BY580P                   |
| 58926100   | BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI          | BY580P                   |
| 58928500   | BY580P 170S/940 DIA WB GC SI             | BY580P                   |
| 59424100   | BY580P 170S/840 DIA WB GC SI BR          | BY580P                   |
| 59428900   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BR       | BY580P                   |
| 58902500   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | BY580P                   |
| 59052600   | BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | BY580P                   |
| 59058800   | BY580P 170S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 | BY580P                   |
| 59060100   | BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | BY580P                   |
| 59425800   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BR          | BY581P                   |
| 59429600   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR       | BY581P                   |
| 58901800   | BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR        | BY581P                   |
| 58903200   | BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR     | BY581P                   |
| 58932200   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI BR XT 1m | BY581P                   |
| 59053300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 | BY581P                   |
| 59059500   | BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 | BY581P                   |
| 59061800   | BY581P 250S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 | BY581P                   |
| 58904900   | BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW       | BY580P                   |
| 58906300   | BY580P 170S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW    | BY580P                   |
| 59409800   | BY581P 250S/840 PSU WB GC SI             | BY581P                   |
| 59411100   | BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI          | BY581P                   |
| 59413500   | BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI          | BY581P                   |
| 59416600   | BY581P 250S/840 DIA WB GC SI             | BY581P                   |
| 59417300   | BY581P 350S/840 DIA WB GC SI             | BY581P                   |
| 59420300   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI          | BY581P                   |
| 59421000   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI          | BY581P                   |
| 59423400   | BY581P 250S/840 DIA WB PC SI             | BY581P                   |
| 59427200   | BY581P 250S/840 DIA HE WB PC SI          | BY581P                   |
| 59436400   | BY581P 250S/840 DIA MB GC SI             | BY581P                   |
| 59437100   | BY581P 350S/840 DIA MB GC SI             | BY581P                   |
| 59440100   | BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI          | BY581P                   |
| 59441800   | BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI          | BY581P                   |
| 58909400   | BY581P 250S/840 DIA NB GC SI             | BY581P                   |
| 58911700   | BY581P 250S/840 DIA HE NB GC SI          | BY581P                   |
| 58917900   | BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI            | BY581P                   |
| 58919300   | BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI         | BY581P                   |


| Order Code | Full Product Name               | Code famille de produits |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| 58921600   | BY581P 250S/865 DIA WB GC SI    | BY581P                   |
| 58923000   | BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI | BY581P                   |
| 58925400   | BY581P 250S/830 DIA WB GC SI    | BY581P                   |
| 58927800   | BY581P 250S/830 DIA HE WB GC SI | BY581P                   |

| Order Code | Full Product Name                     | Code famille de produits |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 58929200   | BY581P 250S/940 DIA WB GC SI          | BY581P                   |
| 58930800   | BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | BY581P                   |
| 58931500   | BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m | BY581P                   |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102872




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102863




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102914




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102899




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102869




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102915




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102865




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102898




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102924




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102925




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102857




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102933




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102873



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102902






Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102884



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102874




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102875

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102923




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102858



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102901

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102922

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906


Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102932

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102864


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102934




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102878




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102866




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102885




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102883




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102882



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102916




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102926




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102928


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102903




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102891




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102904




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102886




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102867



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102905




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102890




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102879


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102887




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102859




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102892




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102893




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102860




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102929



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102931




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102917




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102877


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102889




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102927




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102861




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102888




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102880




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102876



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102938




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102936




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102937


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102907




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102913




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102912




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102909




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102908




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102910



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102911




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104557




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104563


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104556




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104564




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104565




Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505104562



Polar Normal (separate) - null - 910505102953



Polar Normal (separate) - null - 910505102955



Polar Normal (separate) - null - 910505102954

