



# Highbay clássico, econômico e confiável

## GreenUp Round Highbay SE

A luminária GreenUp Round Highbay SE proporciona o equilíbrio ideal entre desempenho básico e preço. A luminária abrange uma variedade de opções, especificações competitivas, qualidade e confiabilidade de longo prazo. A linha é adequada para a maioria das aplicações industriais.

### Benefícios

- Forte histórico de economia de energia
- Melhor e mais fácil comissionamento local
- Robusto e confiável com longa vida útil

### Características

- Eficácia do sistema de 148 lm/W, excelente economia de energia e ótimo valor para dinheiro
- Proteção IP65/IK06
- 50 mil horas de vida útil @Ta 35 °C
- Temperatura em operação -20 °C a +45 °C

### Aplicação


- Fabricação geral
- Depósitos
- Centros logísticos

### Avisos e Segurança

• -

# GreenUp Round Highbay SE

## Versions



GreenUp Round Highbay SE

## Desenho dimensional

# GreenUp Round Highbay SE

## Informações gerais

Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	N

## Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI)	>80
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	150 lm/W
Fluxo luminoso	20.000 lm

## Dados elétricos e de operação

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	135 W

## Controles e dimerização

Regulável	-
-----------	---

## Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	Cinza
Código de proteção de entrada	IP65

## Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
-----------------------------------	----------------

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%
------------------------------	-------------

## Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)
919406022181	BY518P SE LED200/CW PSU WB BR	6500 K
919406022191	BY518P SE LED200/NW PSU WB BR	4000 K

