



Değer ve performansın en uygun birleşimi için

MASTER Value T8 Ultra Verimli

Yeni Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient ile tanışın; fiyat konusunda daha hassas olan müşterilerinizi ultra verimli LED'e yükseltmeniz için çözümünüz. Yeni LED tüp, uygun maliyetli tasarımı, yüksek enerji verimliliği ve uzun kullanım ömrü sayesinde, floresan lambalardan yükseltme yapıldığında 2 aydan daha kısa bir geri ödeme süresiyle ikna edici bir çözüm sunar.

Faydaları

- Floresan veya standart LED tüplere kıyasla anında enerji tasarrufu
- 75.000 saate kadar süren güvenilir performans
- Başlangıçtan itibaren CO2 ve enerji maliyeti tasarrufu

Özellikler


- Ultra verimlilikte müthiş bir B sınıfı enerji verimliliği derecesine ulaşır
- 75.000 saate varan kullanım ömrü
- 190° ışın açısına sahip cam platform, ışık dağılımının eşitliğini sağlar
- Ürün seviyesinde NSF sertifikası ile desteklenen HACCP uygulamasını etkinleştirin.
- Cıva içermez

Uygulama

- Endüstri ve depo
- Ofis, eğitim ve perakende


MASTER Value T8 Ultra Verimli

Versions



MAS LEDtube VLE UE T8 20240506 RTP

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

MASTER Value T8 Ultra Verimli

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G13
Anahtar Döngüsü	200.000
Nominal kullanım ömrü	75.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	190 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Renk Kodu	840
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	T8

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
-------------------------	----------------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	2.600 lm
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4.100 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	22,1 W


Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	55 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	14 kWh
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	23 kWh



MASTER Value T8 Ultra Verimli

