SmartBright LED FloodLight Max 為停車場、遊樂場和公園等提供照明解決方案。

SmartBright LED 泛光燈 Max

Smartbright 高瓦數投光照明是一款基本且易於使用的投光燈，配備聚焦瓦數選項 (300、400、500W)，可為停車場、一般戶外區域、公園和遊樂場等各種戶外應用提供理想的解決方案。這款燈具因配備 U 型通用安裝支架而易於安裝。 此外，該燈具按照全球認可的性能和安全標準進行設計，為客戶提供卓越的使用者體驗。

优点

- 易於安裝和多種應用
- 堅固可靠的設計
- 聚焦瓦數選擇，用途廣泛

特点

- 多種功率選擇 (300、400、500W) 涵蓋多種投射光照明，例如停車場、機場、休閒運動區等。
- 整體燈具達到 IP65 和 IK08 等級
- U 型安裝支架可實現多種安裝方式
- 提供 120lm/w 可靠的解決方案
- 50000 小時使用壽命 L70 @25C ta
- 寬電壓工作 (120-277V)

SmartBright LED 泛光燈 Max

应用

- 停車區
- 遊樂場和公園
- 廣告招牌
- 一般區域照明
- 人行道和道路交叉口區域

Versions

SmartBright LED Floodlight Max

SmartBright LED Floodlight Max

SmartBright LED Floodlight Max

二维绘图







SmartBright LED 泛光燈 Max

一般資訊	
內附驅動器	是
部件	EB
裝置部件數量	2 個單位
照明技術	
燈具光束幅度	110°
光源色彩	865 冷日光色
相關色溫 (標稱)	6500 K
演色性指數 (CRI)	80
光源數	1
控制與調光	
可調光	-
最高調光等級	不適用
機械與外罩	
光學罩類型	強化玻璃
外罩色彩	黑色
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP65
認證與應用	
CE 標誌	無
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒

照明技術

Order Code	Full Product Name	光通量
911401831187	BVP231 LED360/CW PSU 300W 120-277V SWB	36,000 lm
911401831287	BVP232 LED480/CW PSU 400W 120-277V SWB	48,000 lm
911401831387	BVP233 LED600/CW PSU 500W 120-277V SWB	60,000 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401831187	BVP231 LED360/CW PSU 300W 120-277V SWB	300 W
911401831287	BVP232 LED480/CW PSU 400W 120-277V SWB	400 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401831387	BVP233 LED600/CW PSU 500W 120-277V SWB	500 W

© 2025 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 其他所有商標均為 Signify Holding 或個別擁有人所有財產。