



CoreLine Highbay Gen6 – Erinomainen valaistus. Helppo asentaa.

CoreLine Highbay Gen6

Philips CoreLine Highbay Gen6 on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen, helppokäyttöinen ja laadukas. CoreLine Highbay Gen6 on toimintavarma valaisin, jossa on erittäin pitkä käyttöikä ja korkea energiatehokkuus. Se tarjoaa laadukasta ja miellyttävää valoa, joka ei välky. Lisäksi se mahdollistaa merkittävät energiansäästöt ja vaatii vähemmän huoltoa kuin muut vastaavat valaisimet. CoreLine Highbay Gen6 -valaisin on myös helppo asentaa. Valaisin sopii suoraan olemassa olevien valaisimien tilalle. Sähköliitännät ovat yksinkertaisia ja onnistuvat ulkoisella IP65-liittimellä ilman valaisimen avaamista. Valittavana on kapea ja leveä keilakulma, joten valaistus voidaan mukauttaa tilan tarpeisiin sopivaksi. CoreLine Highbay Gen6 -valaisinta on saatavilla Interact-yhteensopivana. Langattoman yhteyden sekä integroitujen liike- ja päivänvalosensoreiden ansiosta CoreLine Highbay Gen6 voidaan yhdistää älykkääseen valaistusohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Hyödyt

- Erittäin energiatehokkaat UltraEfficient-versiot mahdollistavat entistä isommat energiansäästöt
- Helppo asentaa moniin eri käyttökohteisiin – yksi ripustuskoukku ja ulkoinen liitin, ylimääräinen asennuskiinnike sujuvoittaa asennusta
- Ihanteellinen yleisvalaistukseen, kestävä muotoilu, ja korkea suojaus pölyltä ja vedeltä (IP66/IP65)

CoreLine Highbay Gen6






Ominaisuudet

- Pitkä käyttöikä: 100 000 tuntia (L70)
- Korkea valotehokkuus: standardiversioissa jopa 183 lm/W, UltraEfficient-versioissa jopa 196 lm/W
- Saatavilla kapea ja leveä keilakulma
- Matala häikäisytaaso ilman lisätarvikkeita
- Tyylikäs muotokieli sekä laadukas ja kestävä painevalettu alumiinirunko
- Yksipisteinen asennus ja esiasennettu ulkoinen IP65-luokiteltu liitin
- Saatavilla DALI-himmennys ja Interact-ohjaus

Käyttökohteet




- Teollisuus
- Varastot

Mittapiirros



CoreLine Highbay Gen6

Mittapiirros



Tuotetiedot



Detail photo, side, CoreLine highbay gen6, BY120X/BY121X/BY122X



Detail photo, side, CoreLine highbay gen6, BY122P



Detail photo, side, CoreLine highbay gen6, BY120P/BY121P



Detail photo, back, CoreLine highbay gen6, BY120P/BY121P/BY122P PSD

CoreLine Highbay Gen6

Tuotetiedot



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY120X/BY121X/BY122X



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY121P



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY122P



Detail photo, front, CoreLine highbay gen6, BY120P



Detail photo, back, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121-PSU, SIA



Detail photo, back, CoreLine highbay gen6, BY122P PSU, BY122X

CoreLine Highbay Gen6

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
--------------------------------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Räjähdyssvaarallisuusluokka	-
Rungon väri	Harmaa

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
---------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	0,5
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Kromaattisuus alussa	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteiden lukumäärä
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	1 yksikkö
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	1 yksikkö
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	1 yksikkö
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	1 yksikkö
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	1 yksikkö
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	2 yksikköä
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	1 yksikkö
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	2 yksikköä
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	2 yksikköä
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	2 yksikköä
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	1 yksikkö
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	1 yksikkö
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	1 yksikkö
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	1 yksikkö
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	1 yksikkö
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	1 yksikkö
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	2 yksikköä
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	2 yksikköä
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	2 yksikköä
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	2 yksikköä
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	1 yksikkö
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	1 yksikkö
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	1 yksikkö
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	1 yksikkö
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	1 yksikkö
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	1 yksikkö
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	196 lm/W	10 000 lm	Keilakulma 55°	911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	190 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 90°
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	196 lm/W	10 000 lm	Keilakulma 90°	911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	181 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 90°
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	192 lm/W	15 000 lm	Keilakulma 55°	911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	190 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 55°
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	192 lm/W	15 000 lm	Keilakulma 90°	911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	178 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 55°
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	190 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 55°	911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	190 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 90°
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	181 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 55°	911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	178 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 90°

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
911401556945	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU NB	190 lm/W	40 000 lm	Keilakulma 55°
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	180 lm/W	40 000 lm	Keilakulma 55°
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	180 lm/W	40 000 lm	Keilakulma 90°
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	181 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 55°
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	181 lm/W	20 000 lm	Keilakulma 90°
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	182 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 55°
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	182 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 90°
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	183 lm/W	28 000 lm	Keilakulma 55°
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	183 lm/W	28 000 lm	Keilakulma 90°
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	178 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 55°

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	178 lm/W	35 000 lm	Keilakulma 90°
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	180 lm/W	40 000 lm	Keilakulma 55°
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	180 lm/W	40 000 lm	Keilakulma 90°
911401555145	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU NB	192 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 55°
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	182 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 55°
911401555445	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU WB	192 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 90°
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	182 lm/W	25 000 lm	Keilakulma 90°
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	183 lm/W	28 000 lm	Keilakulma 55°
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	183 lm/W	28 000 lm	Keilakulma 90°
911401556145	BY121P G6 LED300/ UE840 PSU NB	193 lm/W	30 000 lm	Keilakulma 55°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	200–240 V	51 W
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	200–240 V	51 W
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	200–240 V	78 W
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	200–240 V	78 W
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	200–240 V	105 W
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	220–240 V	110 W
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	200–240 V	105 W
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	220–240 V	110 W
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	200–240 V	184 W
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	220–240 V	196 W
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	200–240 V	184 W
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	220–240 V	196 W
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	200–240 V	210 W
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	220–240 V	222 W
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	220–240 V	222 W
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	220–240 V	110 W

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	220–240 V	110 W
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	220–240 V	137 W
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	220–240 V	137 W
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	220–240 V	153 W
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	220–240 V	153 W
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	220–240 V	196 W
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	220–240 V	196 W
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	220–240 V	222 W
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	220–240 V	222 W
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	200–240 V	130 W
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	220–240 V	137 W
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	200–240 V	130 W
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	220–240 V	137 W
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	220–240 V	153 W
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	220–240 V	153 W
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	200–240 V	155 W

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
911401553345	BY120P G6 LED100/ UE840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401553645	BY120P G6 LED100/ UE840 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401554545	BY120P G6 LED200/ UE840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	Kyllä	-	20%
911401554845	BY120P G6 LED200/ UE840 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	Kyllä	-	20%
911401556345	BY122P G6 LED350/ UE840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	Kyllä	-	20%
911401556645	BY122P G6 LED350/ UE840 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	Kyllä	-	20%
911401556945	BY122P G6 LED400/ UE840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	Kyllä	-	20%
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	Kyllä	-	20%
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	20%

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	20%
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	20%
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	20%
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	20%
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	20%
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	20%
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	20%
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	20%
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	20%
911401555145	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	Kyllä	-	20%
911401555445	BY121P G6 LED250/ UE840 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	Kyllä	-	20%
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	Kyllä	-	20%
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	Kyllä	-	20%
911401556145	BY121P G6 LED300/ UE840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa

CoreLine Highbay Gen6

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka	Suojausluokan koodi
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	IK08	IP66
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	IK08	IP66
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	IK08	IP66
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	IK08	IP66
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	IK05	IP65

Order Code	Full Product Name	Iskunkestävyysluokka	Suojausluokan koodi
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	IK05	IP65
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	IK05	IP65
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	IK08	IP66
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	IK08	IP66
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	IK08	IP66
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	IK08	IP66
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	IK08	IP66
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	IK08	IP66
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	IK08	IP66

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen tehonkulutus (keskusakustollinen turvavalaistus)
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	16,5 W
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	16,5 W
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	29,4 W
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen tehonkulutus (keskusakustollinen turvavalaistus)
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	29,4 W
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	33,3 W
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	33,3 W
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	16,5 W
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	16,5 W
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	20,55 W
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	20,55 W
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	22,95 W
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	22,95 W
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	29,4 W

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen tehonkulutus (keskusakustollinen turvavalaistus)
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	29,4 W
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	33,3 W
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	33,3 W
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	20,55 W


Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen tehonkulutus (keskusakustollinen turvavalaistus)
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	20,55 W
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	22,95 W
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	22,95 W
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-

Merkinnät ja luokitukset


Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
911401553345	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-40...+50 °C
911401553645	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-40...+50 °C
911401553945	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-40...+50 °C
911401554245	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-40...+50 °C
911401554545	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-40...+50 °C
911401554645	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	-40...+50 °C
911401554845	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-40...+50 °C
911401554945	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	-40...+50 °C
911401556345	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-40...+50 °C
911401556445	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	-40...+50 °C
911401556645	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	-40...+50 °C
911401556745	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	-40...+50 °C
911401556945	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-40...+50 °C
911401557045	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	-40...+50 °C
911401557345	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	-40...+50 °C
911401554745	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	-30...+50 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
911401555045	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	-30...+50 °C
911401555345	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	-30...+50 °C
911401555645	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	-30...+50 °C
911401555845	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	-30...+50 °C
911401556045	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	-30...+50 °C
911401556545	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	-30...+45 °C
911401556845	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	-30...+45 °C
911401557145	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	-30...+45 °C
911401557445	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	-30...+45 °C
911401555145	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-40...+50 °C
911401555245	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	-40...+50 °C
911401555445	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-40...+50 °C
911401555545	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	-40...+50 °C
911401555745	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	-40...+50 °C
911401555945	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	-40...+50 °C
911401556145	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-40...+50 °C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401554645




Polar Normal (separate) - 911401554945




Polar Normal (separate) - 911401555445


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401556845




Polar Normal (separate) - 911401557445




Polar Normal (separate) - 911401555645




Polar Normal (separate) - 911401555245




Polar Normal (separate) - 911401553945




Polar Normal (separate) - 911401555545




Polar Normal (separate) - 911401553645




Polar Normal (separate) - 911401556045




Polar Normal (separate) - 911401555045



Polar Normal (separate) - 911401554845




Polar Normal (separate) - 911401556145




Polar Normal (separate) - 911401555845


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401553345




Polar Normal (separate) - 911401555345




Polar Normal (separate) - 911401555945




Polar Normal (separate) - 911401554245




Polar Normal (separate) - 911401556745




Polar Normal (separate) - 911401556445




Polar Normal (separate) - 911401557145




Polar Normal (separate) - 911401554745




Polar Normal (separate) - 911401556645



Polar Normal (separate) - 911401557345




Polar Normal (separate) - 911401554545




Polar Normal (separate) - 911401555745

CoreLine Highbay Gen6


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401556545




Polar Normal (separate) - 911401556345



Polar Normal (separate) - 911401557045



Polar Normal (separate) - 911401556945



Polar Normal (separate) - 911401555145

