



Keluarga baru dalam tingkatan Corepro tetapi untuk target pelanggan yang berbeda

Tabung LED Kelas Kontraktor T8

Philips Contractor Grade LEDtubes adalah cara cepat dan mudah untuk mengganti lampu fluoresen T8 atau tabung LED lainnya dengan waktu pengembalian yang cepat. Rangkaian LEDtubes tidak hanya membutuhkan investasi awal yang rendah, tetapi efisiensi energi LED juga memberikan penghematan instan yang dapat Anda andalkan selama masa pakai yang panjang dan andal. Selain itu, dengan ukuran lampu dan distribusi cahaya yang sama dengan lampu fluoresen alternatif, Anda tidak akan melihat bedanya. Anda tidak perlu lagi memperhatikan teknologi driver, Contractor Grade LEDtube dipasang pada lampu yang beroperasi dengan koneksi daya listrik. Sangat mudah dioperasikan!

Benefits

- Efisien energi tingkat tinggi
- Pemasangan yang mudah
- Faktor bentuk konvensional untuk menyesuaikan dengan lampu yang ada
- Bebas merkuri

Tabung LED Kelas Kontraktor T8


Features

- Pengurangan biaya operasional berkat pemakaian energi yang lebih rendah
- Biaya perawatan yang lebih rendah berkat masa pakai 2-3 kali lipat lebih lama daripada lampu konvensional
- Cara tercepat dan termudah untuk meningkatkan lampu lama ke teknologi LED
- Produk dan proses pemasangan yang sangat aman


Application

- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- ritel
- kantor
- aplikasi industri dan rumah

Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3
COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IDO	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 IDO	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
COR CNG LEDtube 600mm 8.5W 865 T8 I IDO	25,7 mm	27,9 mm	589,8 mm	596,9 mm	604 mm

Tabung LED Kelas Kontraktor T8

Informasi Umum

Tutup-Dasar	G13
Siklus Sakelar	50.000
Nominal masa pakai	30.000 jam

Teknis Lampu

Sudut Cahaya (Nom)	240 °
--------------------	-------

Pengoperasian dan Kelistrikan

Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
------------------	-------

Mekanis dan Housing

Bentuk Bohlam	T8
---------------	----

Penyetujuan dan Aplikasi

Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
---------------------	-------------------

Teknis Lampu (1/2)

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Kode Warna	LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)
929001999839	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO	4000 K	80	840	0,7 %
929001999939	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IDO	6500 K	80	865	0,7 %
929002000039	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 IDO	4000 K	80	840	0,7 %
929002000139	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO	6500 K	80	865	0,7 %
929004357139	COR CNG LEDtube 600mm 8.5W 865 T8 I IDO	6500 K	83	865	70 %

Teknis Lampu (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya
929001999839	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO	1.600 lm
929001999939	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IDO	1.600 lm
929002000039	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 IDO	1.900 lm

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya
929002000139	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO	1.900 lm
929004357139	COR CNG LEDtube 600mm 8.5W 865 T8 I IDO	850 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Watt yang Setara
929001999839	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO	16 W	36 W
929001999939	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IDO	16 W	36 W
929002000039	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 IDO	18 W	36 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Watt yang Setara
929002000139	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO	18 W	36 W
929004357139	COR CNG LEDtube 600mm 8.5W 865 T8 I IDO	8,5 W	18 W

Suhu

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929001999839	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO	65 °C
929001999939	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IDO	65 °C
929002000039	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 IDO	65 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929002000139	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO	65 °C
929004357139	COR CNG LEDtube 600mm 8.5W 865 T8 I IDO	70 °C

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Lapisan bohlam
929001999839	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO	-

Order Code	Full Product Name	Lapisan bohlam
929001999939	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IDO	-

Tabung LED Kelas Kontraktor T8

Order Code	Full Product Name	Lapisan bohlam
929002000039	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 IDO	-
929002000139	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO	-

Order Code	Full Product Name	Lapisan bohlam
929004357139	COR CNG LEDtube 600mm 8.5W 865 T8 I IDO	Suram

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/1000 h
929001999839	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO	-
929001999939	COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IDO	-
929002000039	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 IDO	-
929002000139	COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO	-
929004357139	COR CNG LEDtube 600mm 8.5W 865 T8 I IDO	8,5 kWh

