



Toiminnallinen valaistus ja säädettävä värilämpötila

Tarjoaa korkealaatuista, toiminnallista ja säädettävää valkoista valoa ilman häikäisyä tai välkyntää Erinomainen värintoisto ja erittäin tasainen valo. Upotettava, soveltuu myös ripustusasennukseen ripustussarjalla.

Hyödyt

- Korkealaatuinen, toimistoyhteensopiva valaistusratkaisu
- Oikeanlainen valaistus voi lisätä luovuutta ja parantaa mielialaa
- Yhdistettävä NatureConnect link- / scene set -laitteeseen, jotta Day Rhythm -valaistusasetus toimii

Applications

- Toimistot
- Terveystenhoito
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat

Versions




LP911P NC2 DAYLIGHT
W120L120 WHT

- Oppilaitokset
- Myymälätilat

Ominaisuudet

- Sopii erinomaisesti käytettäväksi NatureConnect skylight -valaisimien kanssa
- Dynaaminen, päivänvalon luonnollista kulkua jäljittelevä Day Rhythm -asetus NatureConnect link- / scene set -laitteella
- Säädettävä värilämpötila 2 700 K:n ja 6 500 K:n väliltä
- CRI > 90; UGR 19; SDCM 3
- Yhdistettävä NatureConnect daylight W60L60 -liitäntälaitteeseen (DALI-2)

Mittapiirros



LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT

Yleistä tietoa

Liitântäilaitteiden lukumäärä	3 yksikköä
Liitântäilaite sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	10 100 lm
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	96 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>95
Valonlähteen keilakulma	100 °
Optiikan tyyppi	Prismaattinen heijastin, leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	127 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	-
---------------	---

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Suojausluokan koodi	IP44 [Johtosuojattu, suojaus roiskugalta vedeltä]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Käyttölämpötila-alue	0...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	-