




Päivänvaloa ja sinitaivasta jäljittelevä laadukas valaistuselämys

NatureConnect mini island luo vaikutelman aidosta kattoikkunasta, joten se sopii erinomaisesti ikkunattomiin tai muuten pimeisiin tiloihin. Siinä on Sky & Sun -osa, joka jäljittelee kattoikkunaa ja päivänvaloa, sekä Daylight-osa, joka tarjoaa korkealaatuista toiminnallista valoa. Yhdistettynä NatureConnect link- / scene set -laitteisiin se simuloi päivänvaloa jäljittelemällä auringon luonnollista rytmiä. Valaisimen valoreseptit parantavat vireystilaa ja luovat luonnollisen valaistuksen. Voidaan asentaa pintaan, upottaa tai ripustaa.

Hyödyt

- Parantaa tutkitusti vireystasoa.
- Ikkunattomissa tiloissa työskentelevät kaipaavat päivänvaloa vähemmän.
- Pimeitä alueita käytetään 50 % enemmän
- Jäljittele päivänvalon luonnollista rytmiä korkealaatuisella ja toimistoyhteensopivalla valaistuksella.
- Se voidaan yhdistää muihin NatureConnect-valaisimiin ja tunable white -valonlähteisiin.

- NatureConnect link- / scene set -laitteet synkronoivat kaikki valaisimet keskenään ja ovat yhteensopivia Interact-, DALI- ja Dynalite-ohjausjärjestelmien kanssa.
- Valaisin voidaan asentaa ripustaa, upottaa tai asentaa pintaan.

Applications

- Toimistot
- Terveystieteiden huolto
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Oppilaitokset
- Myymälätilat

Ominaisuudet


- Dynaaminen "Day Rhythm" -valaistusasetus NatureConnect link- / scene set -laitteella

- Sky, Sun & Tunable white, säädettävä valovirta 3 700–5 200 K
- Valkoinen/tummanharmaa kehys
- CRI > 90, UGR 19

Versions




LP911P NC2 SKYLIGHT A
W120L120 WHT



LP911P NC2 SKYLIGHT A
W120L120 GRY

Mittapiirros



LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	6 yksikköä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	15 300 lm
Väriämpötila (nim.)	Variable
Valotehokkuus (nimellinen)	102 lm/W
Optiikan tyyppi	Prismaattinen heijastin, leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	150 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokan koodi	IP20 (etuosa IP44)
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	–
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	0...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	3

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	>95
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	95

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	DALI
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	DALI 0–10 V Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	Valkoinen RAL 9003
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	RAL 7043