




Dagslysopplevelse med himmel og funksjonell belysning av høy kvalitet

NatureConnect miniøya skaper en overbevisende takvindueffekt i vindusløse rom. Den består av en Sky & Sun-komponent som oppfyller den dekorative funksjonen til et kunstig takvindu, og en Daylight-komponent som gir funksjonelt lys av høy kvalitet. Kombinert med NatureConnect-lenken eller scenesettet etterligner det dagslys ved å simulere solens daglige mønstre, med lysoppskrifter som øker energinivået og hjelper innendørs rom til å føles i takt med naturen. Designet for fleksibel montering: innfelt, opphengt eller overflatemontert.

Fordeler

- Økt årvåkenhet hos folk (dokumentert gjennom studier).
- Folk som jobber i vindusløse rom savner dagslys mindre
- Mørke områder viser 50 % høyere belegg
- Etterlign den daglige rytmen av naturlig dagslys med høykvalitets, kontorkompatibel og funksjonell belysning.
- Den kan kombineres med andre NatureConnect-armaturer og justerbare hvite lyskilder.

- NatureConnect link og scenesett synkroniserer alle armaturer og er kompatibel med Interact, DALI og Dynalite.
- Installasjon kan være nedhengt, innfelt eller utenpåliggende.

Applications

- Kontorer
- Helse
- Hotell, restaurant og catering
- Utdanning
- Detaljhandel

Funksjoner


- Dynamisk "Day Rhythm" når den kombineres med NatureConnect link/scene-sett

- Himmelsol og regulerbar hvit CCT mellom 3700–5200 K
- Hvit og mørkegrå ramme
- CRI > 90, UGR 19

Versions




LP911P NC2 SKYLIGHT A
W120L120 WHT



LP911P NC2 SKYLIGHT A
W120L120 GRY

Målskisse



LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	6 enheter
Driver inkludert	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	15 300 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	Variable
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	102 lm/W
Optikktype	Prismatisk reflektor, bredstrålet

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	150 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Mekanikk og innfatning

Ingress beskyttelseskode	IP20 (IP44 foran)
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	0 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	3

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	>95
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	95

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	DALI
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	DALI 0-10V Ja

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505103473	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT	Hvit RAL 9003
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	RAL 7043