




Відчуття денного світла з ефектом неба та високоякісне функціональне освітлення

NatureConnect mini island створює переконливий ефект стельового ліхтаря у приміщеннях без вікон. Вона складається з компонента «Небо і Сонце», який виконує декоративну функцію штучного стельового ліхтаря, та компонента «Денне світло», що забезпечує високоякісне функціональне освітлення. У поєднанні з NatureConnect link або налаштуванням сцен система імітує денне світло, відтворюючи добові цикли сонця та використовуючи світлові рецепти, які підвищують рівень енергії й допомагають створити відчуття гармонії з природою в приміщенні. Призначений для гнучкого монтажу: врізного, підвісного або накладного.

Переваги

- Підвищена уважність людей (підтверджено дослідженнями).
- Люди, які працюють у приміщеннях без вікон, відчувають менше нестачі денного світла.
- Темні зони мають на 50% більшу заповненість.
- Імітація добового ритму природного денного світла за допомогою високоякісного, офісно-сумісного функціонального освітлення.

- Його можна комбінувати з іншими світильниками NatureConnect і регульованими білими джерелами світла.
- Набори сцен і з'єднань NatureConnect синхронізують всі світильники та сумісні з Interact, DALI і Dynalite.
- Встановлення може бути підвішеним, вбудованим або поверхневим.

Applications

- Офіси
- Медичні заклади

- Готелі
- Навчальні заклади
- Крамниці

- Біла та темно-сіра рама
- CRI > 90, UGR 19

Характеристики


- Динамічний «денний ритм» при використанні з NatureConnect Link/Scene set
- Небо, Сонце та налаштовувана корельована колірна температура (CCT) у діапазоні від 3700 до 5200 К

Версії



LP911P NC2 SKYLIGHT A
W120L120 GRY

Розміри



LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	6 шт.
Драйвер входить у комплект	Так

Світлотехнічні

Світловий потік	15 300 lm
Корельована колірна температура (ном.)	Variable
Світловіддача (номінальна) (ном.)	102 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	95
Тип оптичного пристрою	Призматичний відбивач, із широким променем

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Споживана потужність	150 W
Підходить для довільного перемикавання	Так (стосується виявлення присутності/руху та використання денного світла)
Клас захисту IEC	Клас безпеки I

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	RAL 7043
Код захисту від проникнення	IP20 (спереду IP44)
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	-
Знак ENEC	Знак ENEC
Діапазон температури довкілля	від 0 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Початкова колірність	3

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю
910505103544	LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY	DALI 0-10 B Так