



## NatureConnect tarjoaa dynaamista valaistusta, joka jäljittelee päivänvalon luonnollista kulkua.

NatureConnect link -laite sisältää esiohjelmoituja dynaamisia valaistusasetuksia, jotka simuloivat päivänvaloa jäljittelemällä auringon luonnollista kulkua. Laite on yhteensopiva DALI-, Dyalite-, Interact- ja 0-10 V:n ohjauksen kanssa. Scene set on aloituspakkaus, joka sisältää NatureConnect link -laitteen, kytkimen ja läsnäolotunnistimen.

### Hyödyt

- Interact-sensorit auttavat säästämään energiaa himmentämällä valaistusta tai sammuttamalla valot kokonaan, kun tilat ovat tyhjiillään.
- Langaton kytkin toimii ilman paristoja, ja jokaiselle valaistusasetukselle on oma kuvake.
- Dynaaminen Day Rhythm -asetus tarjoaa päivänvalon tavoin muuttuvaa valoa eri vuorokaudenaikoihin, ellei käyttäjä valitse jotain toista valaistusasetusta.
- Energize- ja Relax-valaistusasetuksia voidaan käyttää valaistuksen mukauttamiseen tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaksi.

### Applications

- Toimistot
- Terveystenhoito
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Oppilaitokset
- Myymälätilat

### Ominaisuudet

- Esiohjelmoitua dynaamisia valaistusasetuksia (Day Rhythm, Energize, Relax & himmennys)
- Synkronoi kaikki NatureConnect- ja DALI DT8 -valaisimet
- Yhteensopiva Signify Interactin kanssa

Versions




LP912P NC2 CONTENT  
GENERATOR - LINK

LP911P NC2 IA UID8480  
Office-EU A




NCT IMG Scene Set

Mittapiirros



LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A



LP912P NC SCENE & OCC SET V1

Yleistä tietoa

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Liitännäislaitteiden lukumäärä         | -  |
| Liitännäislaitte sisältyy toimitukseen | Ei |

### Valaistuksen tekniset tiedot

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Valovirta                  | 0 lm   |
| Väriämpötila (nim.)        | -      |
| Valotehokkuus (nimellinen) | 0 lm/W |
| Värintoistoindeksi (CRI)   | -      |
| Optiikan tyyppi            | -      |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tulojännite                      | - V                |
| Soveltuu satunnaiseen kytkentään | Ei sovellettavissa |
| Suojausluokka IEC                | -                  |

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |   |
|---------------|---|
| Himmennettävä | - |
|---------------|---|

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Suojausluokan koodi  | IP20 [Kosketussuojattu] |
| Iskunkestävyysluokka | IK02 [0.2 J standard]   |

### Merkinnät ja luokitukset

|                 |   |
|-----------------|---|
| Hehkulankatesti | - |
| Syttyvyysluokka | - |
| ENEC-merkintä   | - |

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Valovirran toleranssi | +/-10% |
| Kromaattisuus alussa  | -      |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name                 | Verkkotaajuus | Tehonkulutus |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 910505103474 | LP912P NC2 CONTENT GENERATOR      | 50 to 60 Hz   | 15 W         |
| 910505103996 | LP912P NC SCENE & OCC SET V1      | - Hz          | 0 W          |
| 910505103545 | LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A | - Hz          | 0 W          |

## Mekaaniset tiedot ja runko

| Order Code   | Full Product Name                 | Rungon väri       |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 910505103474 | LP912P NC2 CONTENT GENERATOR      | Valkoinen RAL9016 |
| 910505103996 | LP912P NC SCENE & OCC SET V1      | -                 |
| 910505103545 | LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A | -                 |

## Merkinnät ja luokitukset

| Order Code   | Full Product Name                 | Käyttölämpötila-alue |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| 910505103474 | LP912P NC2 CONTENT GENERATOR      | 0...+35 °C           |
| 910505103996 | LP912P NC SCENE & OCC SET V1      | 0...+35 °C           |
| 910505103545 | LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A | +20...+45 °C         |