



NatureConnect offre des scènes dynamiques uniques qui simulent le rythme circadien naturel.

NatureConnect link est l'appareil qui contient des scènes dynamiques préprogrammées qui imitent la lumière naturelle du jour en simulant les cycles quotidiens du soleil. Il communique avec les systèmes DALI/Dynalite, Interact et 0-10 V. Le « kit scène » est un kit de démarrage qui inclut le lien NatureConnect, ainsi qu'un interrupteur gravé et un capteur pour la communication et la détection de présence.

Avantages

- Les capteurs Interact contribuent à économiser de l'énergie en atténuant ou en éteignant la lumière lorsqu'aucune présence n'est détectée.
- Le commutateur sans fil fonctionne sans batterie et possède des icônes représentant les scènes.
- Le rythme du jour produit automatiquement la lumière appropriée au bon moment, sauf si l'utilisateur sélectionne d'autres scènes lumineuses.
- Les scènes lumineuses Energize et Relax peuvent être utilisées pour adapter l'environnement aux activités et besoins spécifiques de l'utilisateur.

Applications

- Bureaux
- Etablissements de santé
- Hôtellerie
- Établissements scolaires
- Commerces

Fonctions

- Scènes dynamiques préprogrammées (comme Day Rhythm, Energize, Relax et gradation)
- Synchronisation de tous les luminaires NatureConnect et DALI DT8
- Compatible avec Interact

Versions




LP912P NC2 CONTENT
GENERATOR - LINK

LP911P NC2 IA UID8480
Office-EU A




NCT IMG Scene Set

Schéma dimensionnel



LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A



Informations générales	
Nombre d'appareillages	-
Driver inclus	Non

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	0 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	-
Efficacité lumineuse (nominale)	0 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Type d'optique	-

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	- V
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	-

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	-
------------------------------------	---

Mécanique et boîtier

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	-
Inflammabilité	-
Marquage ENEC	-

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	-

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Fréquence linéaire	Consommation électrique
10358000	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	50 to 60 Hz	15 W
62226500	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	- Hz	0 W
10845500	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	- Hz	0 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
10358000	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	Blanc RAL9016
62226500	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	-
10845500	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
10358000	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	0 à +35 °C
62226500	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	0 à +35 °C
10845500	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	20 à +45 °C