



NatureConnect biedt unieke dynamische scènes die het natuurlijke dagritme nabootsen.

NatureConnect Link is het apparaat dat vooraf geprogrammeerde dynamische scènes bevat die het natuurlijke daglicht nabootsen door de dagelijkse patronen van de zon te simuleren. Het communiceert met DALI/Dynalite-, Interact- en 0-10 V-systemen. De "scene set" is een starterkit die de NatureConnect Link bevat, evenals een gegraveerde schakelaar en sensor voor communicatie en bezettingsdetectie.

Voordelen

- Interact-sensoren helpen energie te besparen door het licht te dimmen of uit te schakelen wanneer er geen aanwezigheid wordt gedetecteerd.
- De draadloze schakelaar werkt zonder batterij en heeft pictogrammen die de scènes weergeven.
- Het dagritme produceert automatisch het juiste licht op het juiste moment, tenzij de gebruiker een andere lichtscène kiest.
- De Energize- en Relax-lichtscènes kunnen worden gebruikt om de omgeving af te stemmen op de specifieke activiteiten en behoeften van de gebruiker.

Applications

- Kantoren
- Gezondheidszorg
- Hotels, cafés, restaurants
- Onderwijs
- Winkels

Kenmerken

- Vooraf geprogrammeerde dynamische scènes (zoals Day Rhythm, Energize, Relax en dimming)
- Synchronisatie van alle NatureConnect-armaturen en DALI DT8-armaturen
- Compatibel met Interact

Versions




LP912P NC2 CONTENT
GENERATOR - LINK

LP911P NC2 IA UID8480
Office-EU A




NCT IMG Scene Set

Maatschets



LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A



LP912P NC SCENE & OCC SET V1

Algemene informatie

Aantal VSA's	-
Driver/VSA inbegrepen	Nee

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	0 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	0 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-
Optiektype	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	- V
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	-

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	-
---------	---

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	-
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik
8720169103580	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	50 to 60 Hz	15 W
8720169622265	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	- Hz	0 W
8720169108455	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	- Hz	0 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169103580	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	Wit RAL 9016
8720169622265	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	-
8720169108455	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur
8720169103580	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	0 tot +35 °C
8720169622265	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	0 tot +35 °C
8720169108455	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	20 tot +45 °C