



NatureConnect tilbyr unike dynamiske scener som etterligner naturlig dagsrytme.

NatureConnect Link er enheten som inneholder forhåndsprogrammerte dynamiske scener som etterligner naturlig dagslys ved å simulere solens daglige mønstre. Den kommuniserer med DALI/Dynalite, Interact og 0-10 V-systemer. «Scene set» er et startsett som inkluderer Nature Connect-link, samt en gravert bryter og sensor for kommunikasjon og tilstedeværelsesdeteksjon.

Fordeler

- Interact-sensorer hjelper til med å spare energi ved å dempe eller slå av lyset når ingen tilstedeværelse oppdages.
- Den trådløse bryteren kjører uten batteri og har ikoner som representerer scenene.
- Dagsrytmen produserer automatisk riktig lys til riktig tid, med mindre brukeren velger en annen lysscene.
- Lysscenene Energize og Relax kan brukes til å tilpasse miljøet til brukerens spesifikke aktiviteter og behov.

Applications

- Kontorer
- Helse

- Hotell, restaurant og catering
- Utdanning
- Detaljhandel

Funksjoner

- Forhåndsprogrammerte dynamiske scener (som Day Rhythm, Energize, Relax og dimming)
- Synkronisering av alle NatureConnect-armaturer og DALI DT8-armaturer
- Kompatibel med Interact

Versions




LP912P NC2 CONTENT
GENERATOR - LINK

LP911P NC2 IA UID8480
Office-EU A




NCT IMG Scene Set

Målskisse



LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A



LP912P NC SCENE & OCC SET V1

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	-
Driver inkludert	Nei

Teknisk belysning

Lysytelse	0 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	-
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	0 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Optikktype	-

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	- V
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	-

Kontroller og dimming

Kan dimmes	-
------------	---

Mekanikk og innfatning

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	-
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	-

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Effektforbruk
910505103474	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	50 to 60 Hz	15 W
910505103996	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	- Hz	0 W
910505103545	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	- Hz	0 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505103474	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	Hvit RAL9016
910505103996	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	-
910505103545	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
910505103474	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	0 til +35 °C
910505103996	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	0 til +35 °C
910505103545	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	20 til +45 °C