



NatureConnect пропонує унікальні динамічні сцени, що імітують природний денний ритм.

NatureConnect link — це пристрій, який містить заздалегідь запрограмовані динамічні сцени, що імітують природне денне світло, відтворюючи добові цикли сонця. Цей пристрій взаємодіє з системами DALI/Dynalite, Interact і 0–10 В. «Scene set» — це стартовий комплект, до складу якого входить NatureConnect link, а також гравірований вимикач і датчик для комунікації та виявлення присутності.

Переваги

- Датчики Interact допомагають економити енергію, затемнюючи або вимикаючи світло, коли не виявлено присутності.
- Бездротовий перемикач працює без батарей і має іконки, що позначають сцени.
- Денний ритм автоматично забезпечує оптимальне освітлення у потрібний час, якщо користувач не вибрав інші сцени освітлення.
- Світлові сцени Energize і Relax можна використовувати для налаштування середовища під конкретні активності та потреби користувача.

Applications

- Офіси
- Медичні заклади
- Готелі
- Навчальні заклади
- Крамниці

Характеристики

- Заздалегідь запрограмовані динамічні сцени (наприклад, Day Rhythm, Energize, Relax та Dimming)
- Синхронізація всіх світильників NatureConnect і світильників DALI DT8.
- Сумісний з Interact

Версії




LP912P NC2 CONTENT
GENERATOR - LINK

LP911P NC2 IA UID8480
Office-EU A




NCT IMG Scene Set

Розміри



LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A



LP912P NC SCENE & OCC SET V1

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	-
Драйвер входить у комплект	Hi

Світлотехнічні

Світловий потік	0 lm
Корельована колірна температура (ном.)	-
Світловіддача (номінальна) (ном.)	0 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	-
Тип оптичного пристрою	-

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	- V
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується
Клас захисту IEC	-

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	-
---------------------------	---

Механічні деталі й корпус

Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Затвердження й застосування

Випробування на займання	-
Позначка займистості	-
Знак ENEC	-

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Початкова колірність	-

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність
910505103474	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	50 to 60 Hz	15 W
910505103996	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	- Hz	0 W
910505103545	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	- Hz	0 W

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505103474	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	Білий RAL9016
910505103996	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	-
910505103545	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	-

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
910505103474	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	від 0 °C до +35 °C
910505103996	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	від 0 °C до +35 °C
910505103545	LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A	від 20 °C до +45 °C