



Optimal eftermonteret dagslysoplevelelse med himmeleffekt og optimal funktionel belysning

Let at placere i loftgitteret eller kombinere med tilbehør for enkel installation. Den består af en "Himmel & Sol"-del, der skaber den dekorative effekt af et kunstigt ovenlysvindue, og en "Dagslys"-del, der står for den funktionelle belysning. Kombineret med NatureConnect-linket eller scenesættet efterligner det dagslys ved at simulere solens daglige mønstre, ved hjælp af lysløsninger, der øger energiniveauet og hjælper indendørs rum med at føles i harmoni med naturen. Designet til fleksibel montering: indbygget eller nedhængt/gipsloft med tilbehør.

Fordele

- Nem eftermonteringsoplevelse
- Folk, der arbejder i vinduesløse rum, savner dagslys mindre.
- Genskab den daglige rytme af naturligt dagslys med kontorvenlig, funktionel belysning af høj kvalitet.
- Mørke områder viser 50 % højere belægningsgrad.
- NatureConnect link/sceneindstillinger synkroniserer alle armaturer og er kompatibel med Interact/DALI/Dynalite.
- Velegnet til indbyggede og nedhængte installationer.

Applications

- Kontorer
- Sundhedssektoren
- Hotel og restaurationsbranchen
- Uddannelse
- Detailhandel

Funktioner


- Dynamisk "Dagsrytme" med Link/Scene set
- Himmel, sol og justerbar hvid CCT mellem 3800 K og 4900 K
- CRI > 90, UGR 19

Versions

LP913P NC3 SKYLIGHT
W60L60



Målskitse



LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja

Lysteknik

Lysstrøm	6.600 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	Tunable White
Lyseffekt (nominel) (nom.)	93 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥90
Optiktype	Opal

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	75 W
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP40/44 Beskyttet med ståltråd; stænktæt
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-5%
Indledende kromaticitet	3

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505105730	LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60	DALI Ja

