



Άριστη εμπειρία αναβάθμισης υπάρχοντος συστήματος φωτισμού ημέρας με τεχνητό ουρανό και βελτιστοποιημένο λειτουργικό φωτισμό

Εύκολη τοποθέτηση στο πλέγμα οροφής ή συνδυασμός με αξεσουάρ για εύκολη εγκατάσταση. Αποτελείται από ένα τμήμα «Ουρανός & Ήλιος», που εκπληρώνει τη διακοσμητική λειτουργία ενός τεχνητού φεγγίτη, και ένα τμήμα «Φως ημέρας», που παρέχει το λειτουργικό φως. Σε συνδυασμό με τον σύνδεσμο ή το σετ σκηνών NatureConnect, μιμείται το φως της ημέρας προσομοιώνοντας τα ημερήσια πρότυπα του ήλιου, χρησιμοποιώντας ειδικές ρυθμίσεις φωτισμού που ενισχύουν τα επίπεδα ενέργειας και βοηθούν τους εσωτερικούς χώρους να συγχρονίζονται με τη φύση. Σχεδιασμένο για ευέλικτη εγκατάσταση: χωνευτή, αναρτημένη ή γύψινη οροφή με αξεσουάρ.

Οφέλη

- Εύκολη εμπειρία εκσυγχρονισμού.
- Οι εργαζόμενοι σε χώρους χωρίς παράθυρα νιώθουν ότι τους λείπει το φως της ημέρας.
- Μιμείται τον καθημερινό ρυθμό του φυσικού φωτός ημέρας με υψηλής ποιότητας, λειτουργικό φωτισμό, κατάλληλο για γραφειακούς χώρους.
- Οι σκοτεινές περιοχές παρουσιάζουν 50% υψηλότερη παρουσία.
- Το σετ σύνδεσης/σκηρών NatureConnect συγχρονίζει όλα τα φωτιστικά και είναι συμβατό με Interact/DALI/Dynalite.
- Κατάλληλο για εντοιχισμένες και κρεμαστές εγκαταστάσεις.

Applications

- Γραφεία
- Υγειονομική περίθαλψη

Versions

LP913P NC3 SKYLIGHT
W60L60




- Κλάδος εστίασης
- Εκπαίδευση
- Καταστήματα Λιανικής

Χαρακτηριστικά

- Δυναμικός «Ρυθμός Ημέρας» με σύνολο σκηρών/συνδέσεων
- Ουρανός, Ήλιος και ρυθμιζόμενο λευκό CCT μεταξύ 3800 K και 4900 K
- CRI > 90, UGR 19

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60

Γενικές πληροφορίες

Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Φωτεινή ροή	6.600 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Tunable White
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	93 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	≥90
Τύπος οπτικού συστήματος	Οπάλ

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	75 W
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Χρώμα περιβλήματος	Λευκό RAL 9003
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP40/44 Με προστασία κατά της επαφής με καλώδια, κατά του πιτσιλίσματος με νερό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
-------------------------------------	-----

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-5%
Αρχική χρωματικότητα	3

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
62778900	LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60	DALI Ναι