



## Mejor experiencia de modernización retrofit con iluminación diurna, efecto cielo y óptima iluminación funcional.

Fácil de colocar en la rejilla o combinar con accesorios para una instalación sencilla. Está compuesto por una parte de “Cielo y Sol”, que cumple la función decorativa de un tragaluz artificial, y una parte de “Luz de día”, que proporciona la luz funcional. Combinado con el enlace de NatureConnect o el conjunto de escenas, imita la luz del día al simular los patrones diarios del sol, utilizando recetas de luz que aumentan los niveles de energía y ayudan a que los espacios interiores se sientan en sintonía con la naturaleza. Diseñado para instalación flexible: montaje empotrado, suspendido o en techo de yeso con accesorios.

## Beneficios

- Experiencia de modernización sencilla.
- Las personas que trabajan en espacios sin ventanas extrañan la luz del día, pero en menor medida.
- Limita el ritmo diario de la luz natural con iluminación funcional de alta calidad, que cumple con los requisitos para oficinas.
- Las áreas oscuras presentan una ocupación un 50% mayor.
- Los conjuntos de enlace/escena NatureConnect sincronizan todas las luminarias y son compatibles con Interact/DALI/Dynalite.
- Adecuado para instalaciones empotradas y suspendidas.

## Versions

LP913P NC3 SKYLIGHT  
W60L60




## Applications

- Oficinas
- Centros de salud
- Hospitalidad
- Educación
- Tiendas minoristas

## Características

- Ritmo circadiano dinámico con configuración de enlaces/escenas
- Cielo, Sol y blanco sintonizable (CCT) entre 3800 K y 4900 K
- CRI > 90, UGR 19

## Plano de dimensiones



LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60

## Información general

Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí

## Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	6.600 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	Tunable White
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	≥90
Tipo óptico	Ópalo

## Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	75 W
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

## Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Blanco RAL 9003
Código de protección de ingreso	Clasificación IP40/44: protegido contra contacto con cables, resistente a salpicaduras de agua
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]

## Operación de emergencia

Central de emergencias	No
------------------------	----

## Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-5%
Cromaticidad inicial	3

### Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
910505105730	LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60	DALI Sí