



Paras jälkiasennettava päivänvaloratkaisu, jossa yhdistyvät päivänvalon simulointi ja optimaalinen toiminnallinen valaistus

NatureConnect skylight -paneelivalaisin koostuu Sky & Sun -osasta sekä Daylight-osasta. Sky & Sun antaa vaikutelman aidosta päivänvalosta, kun taas Daylight tarjoaa toiminnallista valoa. Kun valaisin yhdistetään NatureConnect link tai scene set -lisätarvikkeeseen, valaisin simuloi päivänvalon luonnollista kulkua hyödyntämällä erilaisia valoreseptejä. NatureConnect tuo päivänvalon edut sisätiloihin, mikä voi parantaa vireystilaa ja tilan viihtyisyyttä. Valaisin on helppo asentaa T-listakattoon, ja se voidaan upottaa tai ripustaa.

Hyödyt

- Sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin
- Tuo päivänvalon hyödyt sisätiloihin, etenkin ikkunattomiin huoneisiin
- Jäljittelee päivänvalon luonnollista rytmiä korkealaatuisella, toimistokäyttöön soveltuvalla valolla
- Pimeisiin huoneisiin asennettuna parantaa tilan käyttöastetta jopa 50 %

- NatureConnect link ja scene set -lisävarusteet synkronoivat useamman valaisimen keskenään ja ovat yhteensopivia Interact-, DALI- ja Dynalite-ohjausjärjestelmien kanssa.
- Voidaan uppoasentaa tai ripustaa

Applications

- Toimistot
- Terveystenhoito
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat

Versions

LP913P NC3 SKYLIGHT
W60L60




- Oppilaitokset
- Vähittäismyymälät

Ominaisuudet

- Dynaaminen, päivänvaloa jäljittelevä valaistus Link / Scene set -tarvikkeilla
- Sky-, Sun- ja Tunable white -valoreseptit
- CRI > 90, UGR 19
- Värielämpötila 3 800 K – 4 900 K

Mittapiirros



LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60

Yleistä tietoa

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Liitäntälaitteiden lukumäärä | 1 yksikkö |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä |

Valaistuksen tekniset tiedot

| | |
|----------------------------|---------------|
| Valovirta | 6 600 lm |
| Väriämpötila (nim.) | Tunable White |
| Valotehokkuus (nimellinen) | 93 lm/W |
| Värintoistoindeksi (CRI) | ≥90 |
| Optiikan tyyppi | Opaali |

Käyttö- ja sähkö tiedot

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tulojännite | 220-240 V |
| Verkkotaajuus | 50 to 60 Hz |
| Tehonkulutus | 75 W |
| Soveltuu satunnaiseen kytkentään | Ei |
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka I |

Mekaaniset tiedot ja runko

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Rungon väri | Valkoinen RAL 9003 |
| Suojausluokan koodi | IP40/44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK02 [0.2 J standard] |

Hätätilakäyttö

| | |
|-----------------------------------|----|
| Keskusakustollinen turvavalaistus | Ei |
|-----------------------------------|----|

Merkinnät ja luokitukset

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Hehkulankatesti | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s |
| Syttyvyysluokka | - |
| CE-merkintä | Kyllä |
| ENEC-merkintä | ENEC-merkintä |
| Käyttölämpötila-alue | +10...+35 °C |

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

| | |
|-----------------------|-------|
| Valovirran toleranssi | +/-5% |
| Kromaattisuus alussa | 3 |

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| Order Code | Full Product Name | Himmennettävä |
|--------------|--------------------------------|---------------|
| 910505105730 | LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60 | DALI Kyllä |